



Philips LongLife EcoVision
Lampadina per interni e di
segnalazione

Tipo di lampadina: PS19W

Confezione: 1
12 V, 19 W

12085LLC1



Guida con attenzione

Durata estesa

Sei stanco di sostituire le lampadine di segnalazione e per interni così spesso? Grazie alla durata estesa, le LongLife rappresentano la scelta ottimale per i guidatori che vogliono ridurre al minimo la manutenzione del proprio veicolo.

Durata estesa

- Durata estesa per miglior rapporto qualità-prezzo

Produttore di equipaggiamento di primo impianto

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche
- Ampia gamma di lampadine da 12 V per tutti gli usi
- Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

PHILIPS

Lampadina per interni e di segnalazione
Tipo di lampadina: PS19W Confezione: 1, 12 V, 19 W

Specifiche

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 12 V
- Potenza effettiva (W): 19 W

Durata

- Durata: Fino a 2300 h

Caratteristiche luce

- Lumen: 350 lm

Dati confezione

- EAN3: 8727900390926
- EAN1: 8727900700466
- Tipo di imballaggio: C1

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Fendinebbia posteriore, Luci di posizione posteriori / di parcheggio, Luci di retromarcia, Luci diurne
- Base: PG20/1
- Nome: PS 19W LongLife
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: LongLife EcoVision

- Tecnologia: Convenzionale
- Tipo: PS19W

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Peso lordo per pezzo: 0,25 kg
- Altezza: 12 cm
- Lunghezza: 14,5 cm
- Larghezza: 12 cm

Informazioni prodotto confezionato

- Quantità confezione: 1
- Ordine minimo (per i professionisti): 10
- Peso lordo per pezzo: 16,667 g
- Altezza: 6,5 cm
- Lunghezza: 3,5 cm
- Peso netto al pezzo: 9 g
- Larghezza: 3,5 cm

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice per l'ordine: 70046630
- Codice: 12085LLC1

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Lunga durata

12085LLC1

In evidenza

La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Ideata per più usi



Quale lampadina da 12 V e per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: luci targa, luci di posizione posteriori, luci vano portaoggetti, di segnalazione interna, luci di posizione anteriori.

Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per automobili sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto che su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Durata estesa

Le luci per interni e di segnalazione LongLife rappresentano una scelta ottimale per gli automobilisti che sono alla ricerca solo del meglio. L'incremento della durata e l'estrema resistenza al calore e alle vibrazioni garantisce una guida spensierata per lunghi periodi.



Data di rilascio
2019-08-22

Versione: 7.0.1

12 NC: 9246 521 17104
EAN: 87 27900 70046 6

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Philips Lighting Holding B.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com