



Philips Vision  
Señalización e iluminación  
interior convencional

PS24W  
12 V  
24 W

12086FFC1



## Conduce con seguridad

### Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

#### **Fabricante de equipamiento original**

- Philips es la elección de los principales fabricantes de vehículos

#### **Amplia gama de lámparas de 12 V**

- Amplia gama de bombillas de 12 V para toda clase de aplicaciones

#### **Estándares de calidad de acuerdo con las normativas de la ECE**

- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

#### **Cambio por pares**

- Cambia ambas bombillas de los faros a la vez para aumentar la seguridad

# PHILIPS

## Especificaciones

### Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Vataje: 24 W

### Datos del embalaje

- EAN1: 8727900700442
- EAN3: 8727900390919
- Tipo de embalaje: C1

### Descripción del producto

- Tecnología: Halógena
- Tipo: PS24W
- Aplicación: Antiniebla delantera
- Denominación: 12086FFC1
- Gama: Estándar
- Casquillo: PG20/3
- Homologación ECE: Sí

### Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,25 kg

- Longitud: 11,8 cm
- Longitud: 14,6 cm
- Diámetro: 12,2 cm

### Información del producto embalado

- Cantidad por paquete: 1
- Cantidad mínima de pedido (para profesionales): 10
- Peso bruto por unidad: 16,667 g
- Longitud: 6,5 cm
- Longitud: 3,5 cm
- Peso neto por pieza: 10 g
- Diámetro: 3,5 cm

### Información de pedido

- Entrada de pedido: 12086FFC1
- Código de pedido: 70044230

### Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Más luz

## Destacados

### La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

### Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada bombilla de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

### Homologación ECE

En Philips estamos dedicados a ofrecerle los mejores productos y servicios para automóviles en el sector de las piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y la comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000).

### Cambio por pares

Es muy recomendable sustituir pares para un rendimiento de iluminación simétrico.



Fecha de emisión  
2016-12-20

Versión: 4.0.1

12 NC: 9246 502 17104  
EAN: 87 27900 70044 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)