

# PHILIPS

Señalización e interior convencional

Standard


Tipo de lámpara: RY10W

Pack de: 10

12 V, 10 W

BAU15s

12093NACP



## Conduzca con seguridad

### Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

#### **Fabricante de equipos originales**

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

## Destacados

### Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

### La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

### Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.

### Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 10 W

### Datos del empaque

EAN1: 8711500483621

EAN3: 8727900391619

Tipo de empaque: CP

### Descripción del producto

Aplicación: Indicador de viraje

Alcance: Estándar

Tecnología: Convencional

Tipo: RY10W

Denominación: PER-12093NA-CI

Base: BAU15s

### Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,409 kg

Alto: 4,8 cm

Longitud: 28,5 cm

Peso neto por unidad: 290 g

Ancho: 12,1 cm

### Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 5,8 g

Alto: 4,5 cm

Longitud: 11,9 cm

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 50

Peso neto por unidad: 5,8 g

Cantidad por paquete: 1

Ancho: 5,5 cm

### Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12093NACP

Código de solicitud: 48362128

### Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Larga vida útil

Características destacadas del producto:

Fabricación de equipos originales

