

PHILIPS

Faros delanteros
para motos

BlueVision Moto


Tipo de lámpara: M5

Pack de: 1

12 V, 35/35 W

P15d-25-1

12153BVMBW



Luz blanca para darle estilo

Hasta 3700 K de luz blanca

El foco halógeno de señalización para motos Philips BlueVision mejora el estilo de tu moto con hasta 3700 K de luz blanca.

Luz blanca elegante para que te vean

- Luz blanca BlueVision Moto con hasta 3700 K para que tu moto tenga más estilo

Lámparas delanteras de gran calidad y ultrarresistentes

- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.
- Soluciones de seguridad y estilo disponibles para todas tus necesidades.

Destacados

Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosiones. Por esto, las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Ya que cuenta con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente y esta supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la ruta.

La elección de los fabricantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Soluciones para todas las necesidades

Los motociclistas necesitan diferentes tipos de iluminación según la hora del día, las condiciones del camino y sus preferencias personales. Es por esto que Philips ofrece una amplia gama de productos de iluminación para motos. Todos pueden disfrutar la mejor iluminación en su camino.

hasta 3500 K de luz blanca

BlueVision Moto proporciona faros delanteros de luz blanca con hasta 3700 K y revestimiento azul para que te vean.

Especificaciones

Datos del empaque

EAN1: 8727900350067

EAN3: 8727900350074

Tipo de empaque: B1L

Características de la luz

Temperatura color: 3700 K

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Estilo

Características destacadas del producto: Luz blanca para darle estilo

Descripción del producto

Denominación: M5-12153BVM-BI

Alcance: Blue Vision

Tecnología: Luz halógena

Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance

Tipo: M5

Base: P15d-25-1

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 35/35 W

Información de solicitud

Código de solicitud: 35006730

Entrada de solicitud: 12153BVB1

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 18.14 g

Alto: 15 cm

Longitud: 18,5 cm

Peso neto por unidad: 9.34 g

Ancho: 7,3 cm

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10

Cantidad por paquete: 1

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,432 g

Alto: 16,5 cm

Longitud: 18,5 cm

Peso neto por unidad: 93.4 g

Ancho: 15 cm

