



飛利浦 BlueVision Moto  
頭燈燈泡

燈具類型：M5  
1 入裝  
12 V，35/35 W



12154BVB1

## 時尚白光

3700K 優質白光

探索飛利浦魔星之光的極致藍光氙氣燈效果。飛利浦先進的 Gradient Coating™ 技術打造出時尚的氙氣頭燈，提供 3700 K 強大明亮白光的路照效果。

### 3700K 明亮白光的路照效果

- 3700K 明亮白光的路照效果
- 完全符合道路行車法令規定的燈具

### 藍光氙氣燈效果，風格獨特

- 飛利浦是機車大廠的愛用品牌。

### 先進技術

- 飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

**PHILIPS**

## 頭燈燈泡

燈具類型：M5 1 入裝，12 V，35/35 W

# 規格

### 包裝資料

- 包裝類型：B1
- EAN1: 8727900534351
- EAN3: 8727900534368

### 照明特性

- 色溫：高達 3700 K
- 流明：550.0 ± 15% lm

### 行銷規格

- 期望效果：白光
- 產品特色：3700K

### 產品說明

- 型號：M5 魔星之光
- 範圍：BlueVision Moto
- 技術：鹵素
- 機座：P15d-25-3
- 應用：遠光燈，近光燈，額外遠光燈
- 類型：M5
- 標示 ECE: n/a
- 符合 ECE: 否

### 使用壽命

- 使用壽命：150 小時

### 電力特性

- 電壓：12 V
- 瓦數：35/35 W

### 訂購資訊

- 訂購代碼：53435130
- 訂購條目：12154BVB1

### 包裝產品資訊

- 每件總重：39.2 g
- 高度：12.9 cm
- 長度：9.5 cm
- 每件淨重：10.1 g
- 包裝數量 / MOQ: 10
- 寬度：2.7 cm

### 外包裝資訊

- 每件總重：0.392 g
- 高度：14.6 cm
- 長度：20.1 cm
- 每件淨重：101 g
- 寬度：14.4 cm

12154BVB1

# 焦點

## 符合道路法規



飛利浦魔星之光燈泡完全符合道路行車法令規定，安全守護，安心無憂。

## 高品質石英玻璃



具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈（燈絲溫度 2650° C，玻璃表面溫度 800° C）能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。

## 3700K 明亮白光

魔星之光車燈系列配備 3700K 的明亮白光，提供更好的道路能見度及獨特的光學效果，讓您在路上與眾不同。

## 車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

## 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長久。



發行日期 2018-07-22

版本：14.0.1

12 NC: 8670 001 24434

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com