



Philips Standard  
Luzes interiores e de  
sinalização convencionais

Tipo de lâmpada: PW16W HTR

Embalagem: 1  
12 V, 16 W

12177C1



## Sinta-se em segurança, conduza em segurança

### Lâmpadas padrão da Philips

As nossas lâmpadas para faróis são escolhidas pela maioria dos fabricantes de automóveis. Oferecem a melhor qualidade da respetiva classe a um preço competitivo.

#### **Fabricante de equipamento original**

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

#### **Vasta gama de lâmpadas de 12 V**

- Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todos os tipos de aplicações

#### **Normas de qualidade em conformidade com os regulamentos CEE**

- Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

#### **Substituição aos pares**

- Substitua os dois faróis ao mesmo tempo para uma maior segurança

# PHILIPS

## Especificações

### Características eléctricas

- Voltagem: 12 V
- Potência: 16 W

### Dados da embalagem

- EAN1: 8727900396232
- EAN3: 8727900396249
- Tipo de embalagem: C1

### Descrição do produto

- Aplicação: Luzes de circulação diurna
- Homologação CEE
- Alcance: standard
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: PW16W HTR
- Encaixe: WP3.3x14.5/4
- Designação: 12177C1

### Informações da embalagem exterior

- Peso bruto por unidade: 0,171 kg
- Comprimento: 14500 cm

- Comprimento: 37600 cm
- Largura: 18600 cm

### Informação do produto embalado

- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10
- Peso bruto por unidade: 8 g
- Comprimento: 6500 cm
- Comprimento: 3500 cm
- Peso líquido por peça: 8 g
- Largura: 3500 cm

### Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12177C1
- Código de encomenda: 39623230

### Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: standard
- Destaque do produto: Lâmpadas padrão da Philips

12177C1

## Destaques

### Escolha do fabricante de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips

### Homologação CEE

Dedicamo-nos à produção dos melhores produtos e serviços Philips da respetiva classe no ramo automóvel para o mercado de pós-venda. Os nossos produtos são fabricados a partir de materiais de alta qualidade e são testados de acordo com as especificações mais exigentes de forma a maximizar a segurança e o conforto de condução dos nossos clientes. Toda a nossa produção é rigorosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000).

### Concebida para múltiplas utilizações

Qual é a lâmpada de 12 V mais adequada para cada aplicação? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas dos automóveis: luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento, luzes do porta-luvas, sinalização interior, luzes de estacionamento dianteiras.

### Substituição aos pares

Recomenda-se vivamente a substituição aos pares para um desempenho simétrico da luz.



Data de publicação  
2018-07-03

Versão: 5.0.1

12 NC: 8670 001 40972

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Philips Lighting Holding B.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)