



Philips Standard
Lumini interior și
semnalizare convenționale

Tip de lampă: PW16W HTR

Pachet de: 1
12 V, 16 W

12177C1



Simte-te în siguranță, condu în siguranță

Lămpi standard Philips

Lămpile noastre pentru faruri sunt preferate de producătorii importanți de autovehicule. Oferă cea mai bună calitate, la un preț competitiv.

Producător de echipamente originale

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Gamă largă de lămpi de 12 V

- Gamă largă de lămpi de 12 V pentru toate tipurile de funcții

Standarde de calitate conform reglementărilor ECE

- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Schimb în pereche

- Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranță

PHILIPS

Specificații

Caracteristici electrice

- Tensiune: 12 V
- Putere: 16 W

Informații ambalaj

- EAN1: 8727900396232
- EAN3: 8727900396249
- Tip ambalaj: C1

Descrierea produsului

- Aplicație: Lampă de zi
- Omologare ECE
- Gamă: Standard
- Tehnologie: Halogen
- Tip: PW16W HTR
- Bază: W/P3,3x14,5/4
- Denumire: 12177C1

Informații de pe ambalajul exterior

- Greutate brută pe unitate: 0,171 kg

- Înălțime: 14.500 cm
- Lungime: 37.600 cm
- Lățime: 18.600 cm

Informații despre produsul ambalat

- Cantitate per pachet: 1
- MOQ (pentru profesioniști): 10
- Greutate brută pe unitate: 8 g
- Înălțime: 6.500 cm
- Lungime: 3.500 cm
- Greutate netă pe unitate: 8 g
- Lățime: 3.500 cm

Informații privind comanda

- Introducere comandă: 12177C1
- Cod de comandă: 39623230

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Standard
- Caracteristici produs: Lămpi standard Philips

12177C1

Repere

Alegerea producătorilor de mașini



De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovații tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două mașini din Europa și una din trei mașini din lume este echipată cu elemente de iluminare de la Philips

Omologare ECE

Avem ca scop producerea celor mai bune produse și servicii auto Philips de pe piața de accesorii. Produsele noastre sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și testate la cele mai înalte specificații pentru a mări siguranța și confortul în timpul conducerii clienților noștri. Întreaga producție este testată cu meticolozitate, inspectată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000).

Proiectat pentru utilizare multiplă

Care lampă de 12 V este adecvată pentru care dintre funcții? Oferta Philips Automotive include toate funcțiile auto specifice: lămpi număr de înmatriculare, poziții spate/lampă de parcare, lămpi torpedo, lămpi interior habitacul, lămpi de parcare față.

Schimb în pereche

Se recomandă schimbarea lor în pereche pentru eficiența uniformă a luminii.



Data apariției 2018-07-03

Versiune: 5.0.1

12 NC: 8670 001 40972

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Philips Lighting Holding B.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com