

# PHILIPS

Señalización e interior convencional

Vision

Tipo bombilla: PSY24W

Pack de: 1

12 V, 24 W

12188NAC1



## Siente el confort y conduce seguro

### Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

#### **Fabricante de equipos originales**

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

## Destacados

### La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

### Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas,

antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

### Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

### Características eléctricas

Voltaje: 12 V  
Vataje: 24, 5 W

### Duración

Duración: Hasta 2400 h

### Características de la luz

Lúmenes: 300 lm

### Datos del embalaje

EAN3: 8727900390834  
EAN1: 8727900696684  
Tipo de embalaje: C1

### Descripción del producto

Aplicación: Intermitente delantero, Intermitente trasero, Luz de freno  
Base: BAW15d  
Denominación: PSY24W  
Homologación ECE: Sí  
Gama: Estándar  
Tecnología: Convencional  
Tipo: PSY24W

### Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,25 kg  
Altura: 11,8 cm  
Longitud: 14,6 cm  
Anchura: 12,2 cm

### Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 1  
Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10  
Peso bruto por unidad: 16,667 g  
Altura: 6,5 cm  
Longitud: 3,5 cm  
Peso neto por unidad: 9 g  
Anchura: 3,5 cm

### Información de solicitud

Código de solicitud: 69668430  
Entrada de solicitud: 12188NAC1

### Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Estándar

