

# PHILIPS

Luzes interiores e de  
sinalização convencionais

Vision

Tipo de lâmpada: PY24W

Embalagem: 1

12 V, 24 W

12190NAC1



## Sinta-se em segurança, conduza em segurança

### Lâmpadas de sinalização da Philips

As nossas lâmpadas de sinalização são escolhidas pela maioria dos fabricantes de automóveis. Oferecem a melhor qualidade da sua classe a um preço competitivo.

#### Fabricante de equipamento original

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips
- Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todo o tipo de funções
- Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

# Destaques

## Escolha do fabricante de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips

## Concebida para múltiplas utilizações



Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para

automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.

## Homologação CEE

Os produtos e serviços da Philips no sector automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

## Caraterísticas elétricas

**Voltagem:** 12 V

**Potência:** 24 W

## Vida útil

**Vida útil:** Até 2400 h

## Caraterísticas da luz

**Lúmenes:** 300 lm

## Dados da embalagem

**EAN3:** 8727900390803

**EAN1:** 8727900696905

**Tipo de embalagem:** C1

## Descrição do produto

**Aplicação:** Indicador frontal

**Encaixe:** PG20/4

**Designação:** PY24W

**Homologação ECE**

**Alcance:** standard

**Tecnologia:** Convencional

**Tipo:** PY24W

## Informações da embalagem exterior

**Peso bruto por unidade:** 0,25 kg

**Altura:** 11,8 cm

**Comprimento:** 14,6 cm

**Largura:** 12,2 cm

## Informação do produto embalado

**Quantidade na embalagem:** 1

**Quantidade mínima de encomenda (para profissionais):** 10

**Peso bruto por unidade:** 16,667 g

**Altura:** 6,5 cm

**Comprimento:** 3,5 cm

**Peso líquido por peça:** 9 g

**Largura:** 3,5 cm

## Informações sobre encomendas

**Código de encomenda:** 69690530

**Apresentação de encomendas:** 12190NAC1

## Especificações de marketing

**Vantagens esperadas:** standard

