

PHILIPS

Lampadina per interni
e di segnalazione

Vision

Tipo di lampadina: W3W

Confezione da: 10

12 V, 2 W

12256CP



Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

Lampadine di segnalazione Philips

Le nostre lampadine di segnalazione sono scelte dalle principali case automobilistiche. Offrono la migliore qualità a un prezzo competitivo.

Produttore di equipaggiamento di primo impianto

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche
- Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni
- Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

In evidenza

La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Ideata per più usi



Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante,

anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 3 W

Durata

Durata: Fino a 2500 h

Caratteristiche luce

Lumen: 22 lm

Dati confezione

EAN3: 8711500481467

EAN1: 8711500481443

Tipo di confezione: CP

Descrizione del prodotto

Applicazione: Interni, Licenza, Luci di posizione posteriori / di parcheggio, Indicatore di direzione laterale, Luci stop, Luce

portabagagli, Luci portiere, Luce vano portaoggetti, Luce posteriore

Base: W2,1x9,5d

Nome: W3W, W3W Vision

Omologazione ECE: Sì

Gamma: Standard

Tecnologia: Convenzionale

Tipo: W3W

Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 0,4 kg

Altezza: 11,6 cm

Lunghezza: 16,9 cm

Larghezza: 10,4 cm

Informazioni prodotto confezionato

Quantità confezione: 1

Ordine minimo (per i professionisti): 50

Peso netto al pezzo: 1,13 g

Informazioni per effettuare un ordine

Codice per l'ordine: 48144373

Codice: 12256CP

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Standard

