

PHILIPS

หลอดไฟหน้า

CrystalVision

ประเภทของหลอดไฟ: H1

ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด

12 V, 55 W

มาพร้อมไฟหรี่ w5w

12258CVSM



ขับขี่อย่างมีสไตล์

ไฟสีขาวจ้า

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips CrystalVision ยกกระดับความมีสไตล์ให้กับรถของคุณด้วยไฟสีขาวจ้า 4300K ของคุณจะดูมีสไตล์กว่าเคยด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงิน




แสงสีขาวสว่างสูงสุดถึง 4300K

- ไฟสีขาวจ้า 4300K CrystalVision เพื่อการยกระดับความมีสไตล์
- สีขาวสว่างเข้ากันได้อย่างลงตัวกับรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัย

ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

ไฟสีขาวจ้า 4300K



CrystalVision ให้ไฟหน้าสีขาวจ้า 4300K เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่สังเกตเห็น ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือนอกเมือง ด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและการออกแบบด้านบนสีเงิน

รถยนต์ที่มีรูปปลั๊กอินล้ำสมัย

มาพร้อมสองสีเข้ากับไฟหัว w5w CrystalVision ทำให้ไฟรถยนต์ของคุณมีรูปปลั๊กอินที่เรียบแบบรถยนต์ที่ล้ำสมัย

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง

แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ให้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบจับปล้นที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ให้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เห็นได้ชัด : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขรุขระอยู่ การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้าจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี้นในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ตัวเลือกของผู้ผลิตรายอื่น

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
การใช้งาน: ไฟสูงเสริม, ไฟสูง, ไฟต่ำ
การกำหนด: H1 CrystalVision
การรับรองจาก ECE: เลขที่
เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
รุ่น: หลอดไฟ CrystalVision
ฐาน:
P14.5s
ประเภท: H1

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า: 12 V
ขนาดวัตต์: 55 W

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 250 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ลูเมน: 1550 ±15%
อุณหภูมิสี: สูงสุด 4300 K

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN1: 8711500696892
EAN3: 8711500789228
ประเภทบรรจุภัณฑ์: SM

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รหัสการสั่งซื้อ: 69689230

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ: 20

