



飛利浦 CrystalVision
頭燈燈泡

燈具類型：H1

2+2 入裝
12 V, 55 W
內附 w5w 位置燈泡

12258CVSM



駕馭屬於您的時尚

明亮白光

飛利浦 CrystalVision 系列鹵素頭燈能產生 4300K 的明亮白光，為您的愛車提升格調，從此亮眼奪目。採用藍色鍍膜且頂端表面以銀色處理，讓您的愛車成為時尚的代名詞

高達 4300K 的明亮白光

- CrystalVision 4300K 明亮白光為愛車提升格調
- 明亮白光混搭效果，打造頂級優越外型

高品質超耐用頭燈

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 各式 12V 燈具系列，提供各種功能
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳 ^
- 飛利浦車燈高度抗紫外線


PHILIPS

頭燈燈泡

燈具類型：H1 2+2 入裝，12 V，55 W，內附 w5w 位置燈泡

焦點

4300K 明亮白光



採用藍色鍍膜與銀色頂端表面的設計，CrystalVision 發出 4300K 的明亮白光，讓您不論行駛於市區或郊外，都有最佳能見度，也更容易被看見

優越外型的愛車

CrystalVision 的雙色混搭 w5w 位置燈泡，為愛車的车燈提供頂級車款才有的優異風貌。

高品質石英玻璃

阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線。^ 應用依燈泡類型而異

抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650° c，玻璃表面溫度 800° c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^ 應用依燈泡類型而異

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置 / 停車燈、車內燈

成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

12258CVSM

規格

產品說明

- 技術：鹵素
- 應用：額外遠光燈，遠光燈，近光燈
- 型號：H1 CrystalVision
- 符合 ECE：否
- 標示 ECE：n/a
- 範圍：CrystalVision 水晶之光
- 機座：P14.5s
- 類型：H1

電力特性

- 電壓：12 V
- 瓦數：55 W

使用壽命

- 使用壽命：250 小時

照明特性

- 流明：1550 ± 15%
- 色溫：高達 4300 K

包裝資料

- EAN1: 8711500696892
- EAN3: 8711500789228
- 包裝類型：SM

訂購資訊

- 訂購代碼：69689230

包裝產品資訊

- 包裝數量 / MOQ: 20



發行日期 2018-08-10

版本：11.0.1

12 NC: 8670 001 00679

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 應用依燈泡類型而異