



Philips WhiteVision  
žárovka do  
automobilového  
světloometu

### Typ žárovky: H1

Balení: 2+2 kusy  
12 V, 55 W  
Včetně pozičních žárovek w5w



12258WHVSM

## Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní

### Intenzivní bílý xenonový efekt

Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasu a o 40 % bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.

#### Maximální viditelnost, prvotřídní vzhled

- Prvotřídní zážitek z jízdy s intenzivním bílým xenonovým efektem
- Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem
- Shoda barev pro bílý xenonový efekt pro špičkový vzhled
- O 60 % lepší vidění pro maximální zřetelnost

#### Maximum bílého světla pro větší kontrast

- Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu

#### Originální vybavení, 100% schválení pro silniční použití

- 100% schválení pro silniční použití, 100% intenzivní bílé světlo
- Nejlepší životnost ve své třídě pro delší potěšení z jízdy
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné
- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

# PHILIPS

## Přednosti

### Prvotřídní zážitek z jízdy

Výkon světlotmetů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonale pro vylepšení vašich světlotmetů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlotmetem se skutečně bílým světlem.

### 100% schválení pro silniční použití

Žárovky WhiteVision mají certifikaci ECE a jsou prvním intenzivním bílým světlem schváleným pro silniční použití. Poskytnou vám perfektní viditelnost, aniž byste ohrožovali bezpečnost oslněním automobilu před vámi.

### Nejlepší životnost ve své třídě

Světlotmety Philips WhiteVision (dostupné ve verzích H1, H3, H4, H7, T4W a W5W) jsou navrženy tak, aby vydržely. Nabízejí vám dlouhou a spolehlivou životnost až 450 hodin\*. To je výrazně více než u konkurenčních nabídek. Výsledkem je menší počet výměn a větší hodnota z hlediska poměru cena/výkon. (\*verze H4 a H7 testovány při standardním napětí 13,2 V)

### Volba automobilových výrobců



Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí

technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

### Ostrý bílý paprsek

Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního bílého světla osvětlují světlotmety Philips WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem, který okamžitě prosvítí tmu. Prvotřídní světlo pro prvotřídní zážitek z jízdy.

### Větší kontrast, bezpečnější jízda

Maximálně bílé světlo s barevnou teplotou až 3 700 K znamená, že světlotmety poskytují lepší odrazy od vodorovného dopravního značení a dopravních značek. Bělejší světlo vás v noci udrží v pohotovosti, takže si můžete vychutnat příjemnější zážitek z noční jízdy.

### Vysoká kvalita, vysoká odolnost

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko brzkého selhání. Automobilové žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla UV umožňují větší tlak v žárovce, což vytváří silnější světlo a prodlužuje životnost.

### Až o 60 % lepší vidění

Výstup světla zlepšený až o 60 % zvyšuje vaši viditelnost pro ostatní účastníky silničního provozu. Zlepšuje bezpečnost, protože jim poskytuje delší čas na reakci na potenciální nebezpečí na silnici.

### Bílý xenonový efekt

Světlotmet WhiteVision se dodává se dvěma barevně odpovídajícími pozičními žárovkami w5w a dodá světlotmetům vašeho automobilu prvotřídní vzhled špičkových vozů.

## Specifikace

### Popis výrobku

- Technologie: Halogenové
- Typ: H1
- Řada: WhiteVision
- Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
- Označení: H1 WhiteVision
- Homologace ECE: Ano
- Základna: PX26d

### Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 55 W

### Charakteristika světla

- Lumeny: 1 550 ±15 % lm
- Teplota barev: Až 3 700 K

### Životnost

- Životnost: Až 350 h

### Informace pro objednávání

- Zadáni objednávky: 12258WHVSM
- Objednací kód: 34022830

### Údaje na obalu

- EAN1: 8727900340228
- EAN3: 8727900340235
- Typ balení: SM

### Informace na obalu výrobku

- Množství v balení: 2
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 5
- Výška: 12,8 cm
- Délka: 11,0 cm
- Šířka: 4,7 cm

### Informace na vnějším balení

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1,44 g
- Výška: 13,6 cm
- Délka: 34,7 cm
- Šířka: 26,8 cm

### Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Styl
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Intenzivní bílý xenonový efekt



Datum vydání 2018-10-12

Verze: 4.1.1

12 NC: 9248 370 40501  
EAN: 87 11500 78884 9

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)