

PHILIPS

หลอดไฟหน้า

WhiteVision

ประเภทของหลอดไฟ: H1

ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด

12 V, 55 W

มาพร้อมไฟหรี่ w5w



12258WHVSM



ความปลอดภัยที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย

ความสว่างที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย

Philips WhiteVision เพิ่มรูปลักษณะแสงสีขาวเจิดจ้าแบบ Xenon ให้กับไฟหน้ารถของคุณ เพื่อการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น
ทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นด้วยแสงที่สว่างกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้ WhiteVision เป็นการผสมผสานสไตล์และความปลอดภัยที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทัศนวิสัยที่เป็นเยี่ยม, รูปลักษณะระดับพรีเมียม

- ประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมด้วยเอฟเฟกต์ Xenon แสงสีขาวสว่างเจิดจ้า
- ลำแสงที่เด่นชัดด้วยแสงสีขาวสว่างเจิดจ้า
- เอฟเฟกต์ Xenon สีขาว ชัดคู่เพื่อรูปลักษณะแบบไฮเอนด์
- ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60% เพื่อให้ได้ความคมชัดสูงสุด

แสงสีขาวสว่างสูงสุดเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- แสงที่เข้มข้นเพื่อทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นและการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น

อุปกรณ์ของแท้, ผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานทั้งหมด 100%

- ผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานทั้งหมด 100%, แสงสีขาวสว่างเจิดจ้า 100%
- อายุการใช้งานยาวนานที่สุดเพื่อช่วงเวลาแห่งการขับขี่ที่ยาวนานกว่า
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานสูง
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

ประสบการณ์ขับขี่ระดับพรีเมียม

ให้ประสิทธิภาพเหนือหลอดไฟรถยนต์ไฟอื่น ๆ ในตลาด ไฟหน้ารถ Philips WhiteVision ถือเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการขับขี่อย่างมีสไตล์โดยไม่ลดทอนความปลอดภัย ด้วยอุณหภูมิที่สูงและฝาครอบสีขาวมีสไตล์ ทำให้ WhiteVision เป็นการอัปเดตไฟหน้ารถที่สุดยอด เทคโนโลยีการเคลือบรุ่นที่ 3 ที่ได้รับการจดทะเบียนของ Philips นับว่าเป็นผลงานแห่งวิวัฒนาการขั้นแรกซึ่งทำให้ WhiteVision เป็นไฟหน้ารถขั้นแรกที่ทำให้แสงสว่างที่แท้จริง

ผ่านการรับรองเพื่อการใช้บนท้องถนน 100%

WhiteVision คือหลอดไฟแสงสว่างที่ผ่านการรับรองจาก ECE และเป็นหลอดไฟชนิดแรกๆ ที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้บนท้องถนน ให้ทัศนวิสัยที่ดีย่อมทั้งยังมีความปลอดภัยในคราวเดียวกันโดยไม่กระทบรถที่อยู่ด้านหน้า

อายุการใช้งานยาวนานที่สุด

ไฟหน้ารถ Philips WhiteVision (มีเฉพาะใน H1, H3, H4, H7, HB3 เท่านั้น) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้นาน มีอายุการใช้งานถึง 450 ชั่วโมง* ซึ่งนับว่านานกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างแน่นอน ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลงและคุ้มค่ามากขึ้น (*H4 และ H7 ทดสอบที่แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 13.2V)

ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์



กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

ลำแสงสีขาวที่เด่นชัด

ไฟหน้า Philips WhiteVision ส่องสว่างให้กับท้องถนนด้วยลำแสงสีขาวที่เด่นชัดที่สามารถส่องสว่างได้ในทันที ด้วยแสงสีขาว 3700K และแสงสีขาวเข้ม ซึ่งเป็นลำแสงคุณภาพสูงเพื่อประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียม

แสงที่เข้มข้น เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น

แสงสีขาวสว่างสูงสุดพร้อมอุณหภูมิสี 3700 เคลวิน หมายความว่าไฟหน้ารถของคุณจะให้แสงสะท้อนป้ายและสัญลักษณ์จราจรได้ดียิ่งขึ้น แสงที่มีสีขาวขึ้นทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวในตอนกลางคืน คุณจึงเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การขับขี่ยามค่ำคืนได้อย่างสบาย

คุณภาพสูง, ความทนทานสูง

แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง ทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายก่อนเวลาอันควร หลอดไฟรถยนต์แก้วควอทซ์ UV จาก Philips ช่วยเพิ่มความทนภายในหลอดไฟเพื่อผลิตแสงที่เจิดจ้ายิ่งขึ้นและช่วยยืดอายุการใช้งาน

ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60%

ได้แสงเพิ่มขึ้นถึง 60% ทำให้คุณสามารถมองเห็นผู้ขับขี่คนอื่นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มเวลาในการรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

เอฟเฟกต์ Xenon สีขาว

มาพร้อมสองสีเข้ากับไฟหรี w5w WhiteVision ทำให้ไฟรถยนต์ของคุณมีรูปลักษณะพรีเมียมแบบรถยนต์ที่ล้ำสมัย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
ประเภท: H1
ช่วง: หลอดไฟ WhiteVision
การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
การกำหนด: หลอดไฟ WhiteVision รุ่น H1
การรับรองจาก ECE: ใช่
ฐาน: PX26d

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า: 12 V
ขนาดวัตต์: 55 วัตต์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ลูเมน: 1550 ±15% lm
การปรับอุณหภูมิสี: 3700 K K

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 350 ชม.

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 12258WHVSM
รหัสการสั่งซื้อ: 34022830

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

EAN1: 8727900340228
EAN3: 8727900340235
ประเภทบรรจุภัณฑ์: SM

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

จำนวนในแพ็คเกจ: 2
MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 5
ความสูง: 12.8 ซม.
ความยาว: 11.0 ซม.
ความกว้าง: 4.7 ซม.

ข้อมูลกล่องภายนอก

น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 1.44 ก.
ความสูง: 13.6 ซม.
ความยาว: 34.7 ซม.
ความกว้าง: 26.8 ซม.

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: สไตล์
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: เอฟเฟกต์ Xenon สีขาวเจิดจ้า

