



飛利浦 WhiteVision
頭燈燈泡

燈具類型：H1
2+2 入裝
12 V，55 W
內附 w5w 位置燈泡



12258WHVSM

享受前所未有的安全性

體驗無與倫比的明亮度

飛利浦璀璨之光系列燈具為您的車頭燈配備強力氙氣白光，讓您享受優質的行車體驗。亮度提高且光線顯著增白的璀璨之光系列，完美結合時尚及安全性。

極致能見度與優越出眾的外觀

- 強力氙氣白光效果讓您享受優質行車體驗
- 強力白光的清晰光束
- 氙氣白光效果，色彩搭配頂級優越外型
- 能見度最高可達 60%，提供最佳清晰度

極致白光，對比更佳

- 對比提升後，不僅可增加能見度，行車的安全性也隨之提高

原廠設備，100% 符合道路行車法令規定

- 100% 符合道路行車法令規定，100% 強力白光
- 同級最長使用壽命讓您延伸駕駛樂趣
- 高度耐用的飛利浦車燈
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌

PHILIPS

頭燈燈泡

燈具類型：H1 2+2 入裝，12 V，55 W，內附 w5w 位置燈泡

規格

產品說明

- 技術：鹵素
- 類型：H1
- 系列：璀璨之光系列
- 應用：遠光燈，近光燈
- 型號：H1 璀璨之光系列
- 符合 ECE
- 燈座：PX26d

電力特性

- 電壓：12 V
- 瓦數：55 W

照明特性

- 流明：1550 ± 15% lm
- 色溫：3700 K K

使用壽命

- 使用壽命：350 小時

訂購資訊

- 訂購條目：12258WHVSM
- 訂購代碼：34022830

包裝資料

- EAN1: 8727900340228
- EAN3: 8727900340235
- 包裝類型：SM

包裝產品資訊

- 包裝數量：2
- MOQ (專業人士適用): 5
- 高度：12.8 cm
- 長度：11.0 cm
- 寬度：4.7 cm

外包裝資訊

- 每件總重：1.44 g
- 高度：13.6 cm
- 長度：34.7 cm
- 寬度：26.8 cm

行銷規格

- 期望效果：風格
- 產品特色：強力氬氣白光效果

12258WHVSM

焦點

優質的行車體驗

飛利浦璀璨之光系列頭燈優於市場上任何車用藍光燈泡，最適合想兼顧時尚與安全的駕駛。本系列產品具高色溫的特性，並配備時髦有型的白色護蓋，能讓您的頭燈極致升級。飛利浦專利第三代塗層技術是不斷進化的精心傑作，使璀璨之光系列成為首款散發真正白光的頭燈。

100% 符合道路行車法令規定

璀璨之光系列通過 ECE 認證，可散發全球首度符合道路行車法令規定的強力白光，不僅提供優異的能見度，又不會對前方車輛造成刺眼影響，安全不打折扣。

同級最長使用壽命

飛利浦璀璨之光系列頭燈有 H1、H3、H4、H7 與 HB3 等款式，使用壽命相當長，穩定照明時間長達 450 小時*，明顯優於他牌產品，除可減少替換率，更能讓您享有物超所值的行車體驗。(*H4 與 H7 款式的測試電壓為 13.2V 標準電壓)

車廠愛用



一百年來，飛利浦一直居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

清晰明澈的白光光束

飛利浦璀璨之光系列頭燈能產生 3700 Kelvin 的強力白光，利用清晰白光光束照亮前方道路，立刻驅散黑暗，憑藉此等優異光束創造頂級行車體驗。

對比更佳，行車更安全

具有 3700 Kelvin 色溫的極致白光，代表頭燈能為道路標識和路標提供更好的反射效果。增白的燈光能提高您在夜晚的警覺性，進而享有更舒適的夜間行車體驗。

高品質，超耐用

具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈提早故障的風險。飛利浦抗紫外線石英玻璃車燈能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出更強力的光線，同時提供更長久的使用壽命。

能見度最多提高 60%

照明輸出距離提升了 60%，讓其他用路人能更清楚地看見您。這樣一來，您與其他用路人就能有更長的反應時間，避免發生可能的危險情勢，藉此提升安全性。

氬氣白光效果

璀璨之光的雙色混搭 w5w 位置燈泡，為愛車的车燈提供頂級車款才有的優異風貌。



發行日期 2018-10-12

版本：4.1.1

12 NC: 9248 370 40501
EAN: 87 11500 78884 9

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com