

PHILIPS

ヘッドランプ用バルブ

X-tremeVision

ランプの種類: H1

2 個入

12V、55W



12258XVS2



安全を感じて走ろう

道路をもっと見やすく

フィリップス X-tremeVision ハロゲンヘッドランプは、可視性を最大で 100 % 高めま
す。最先端技術を用いて設計された X-tremeVision は、究極の明るさ。道路法規に対
応した、ECE（国際連合欧州経済委員会）の基準適応品です。

明るさを最大で 100 % アップ。究極の可視性を実現*

- ・ 視認性を最大で 2 倍にまで高め、より遠くまで見通して、よりすばやく対応

可視性を高め、安全性を向上

- ・ より快適で安全な運転を実現

道路法規に完全に対応した明るいライト

- ・ ECE 認証の高い品質基準に準拠

高品質で耐久性の高いヘッドランプ

- ・ フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています
- ・ 安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう
- ・ 受賞歴のある自動車用照明メーカー
- ・ 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明[†]
- ・ 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明[†]
- ・ 紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明
- ・ さまざまな目的に合わせて豊富に揃った 12V ランプ

特長

路上での視認性が2倍に

フィリップスならではの製品設計により、X-tremeVision は路上で究極の明るさを提供します。

優れた品質、高い視認性

X-tremeVision では障害物や交通標識を早い段階で認識できるため、すばやく対応することができます。車の運転において、ライトは欠かせないのであり、事故を防ぐ意味で重要な役割を果たします。この製品は、全体的な視認性を高め、路面の照射量を増やすことによって、積極的に事故を防いでいます。

ECE 認証

X-tremeVision は道路の法的利用に関する ECE に完全に対応

多用途の設計



どんな目的にどのような 12V ランプをお探ですか？フィリップス オートモーティブでは、ハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、フロントインジケーター、サイドインジケーター、リアインジケーター、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバープレートライト、リアポジション/パーキングライト、ルームランプなど、車に特化した機能をすべて提供します。

一組単位で交換



バランスよく機能させるために、一組単位で交換することを強くお勧めします

自動車メーカーの選択



フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

推奨された自動車用照明




当社の照明は自動車専門家にしばしば称賛されています。

高品質のクォーツ（石英）ガラス



UV カットクォーツガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、粉砕の危険性はありません。フィリップスのクォーツガラスランプ（フィラメント 2650°C、ガラス 800°C）は激しい熱衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カットクォーツガラスが、より強力な照明の製造を可能にしています。用途は電球の種類によって異なります。

防湿性



熱衝撃には、クォーツガラス（フィラメント 2650°C、ガラス 800°C）でできたパーニングバルブのみが耐えられます。熱衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。用途は電球の種類によって異なります。

UV カット



有害な紫外線からヘッドライトを保護するフィリップス UV カットコーティングテクノロジーを採用したフィリップスの UV コートクォーツガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

仕様

パッケージデータ

パッケージ種類: S2
EAN1: 8727900372564
EAN3: 8727900360653

電気的特徴

対応電圧: 12 V
ワット数: 55 W

製品寿命

寿命: 350h

光の特性

色温度: 3350 K
ルーメン: 1550 ±15% lm

注文情報

注文入力: H1-1
発注コード: 36064628

外装箱情報

1箱あたりの総重量: 0.362 kg
高さ: 14 cm
長さ: 29.6 cm
幅: 11.6 cm

製品の説明

種類: H1
アプリケーション: ハイビーム, フロントフォグラ
ンプ, ロービーム
名称: H1 X-tremeVision
ECE 認証: ○
範囲: X-tremeVision

テクノロジー: ハロゲン

ベース: P14, 5s
ECE マーク: o

梱包製品情報

1箱あたりの総重量: 36.2 g
高さ: 12.62 cm
長さ: 10.6 cm
1箱あたりの本体重量: 5.95 g
発注単位/MOQ (最低発注数量): 10
幅: 5.6 cm

マーケティング仕様

特長: 明るさアップ
製品特長: 明るさアップ (2倍以上)

