

# PHILIPS

## หลอดไฟหน้า

### X-tremeVision

ประเภทของหลอดไฟ: H1

ภายในบรรจุ: 2 หลอด

12 V, 55 W



12258XVS2

## ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย เพิ่มวิสัยทัศน์ของคุณบนท้องถนน

หลอดไฟหน้าฮาโลเจน Philips X-tremeVision ให้ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นถึง 100% X-tremeVision ได้รับการออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อให้ได้แสงที่สว่างเหนือชั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ECE ที่ถูกกฎหมายบนท้องถนน

### ให้แสงสว่างมากขึ้น 100% เพื่อทัศนวิสัยสูงสุด\*

- มองเห็นได้ไกลขึ้นและตอบสนองได้ไวขึ้นด้วยทัศนวิสัยที่มากขึ้นถึง 100%

### ยกระดับความปลอดภัยด้วยทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้น

- ความสะทกสะท้านและความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากกว่า

### แสงเจิดจ้าได้รับการตรวจสอบรับรองอย่างสมบูรณ์ ใช้ได้ตามกฎหมาย

- เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

### ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วคอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน

# ไฮไลต์

### ทัศนวิสัยบนท้องถนนเพิ่มขึ้น 100%

อ้างอิงจากการออกแบบที่ไม่เหมือนใครของผลิตภัณฑ์ ทำให้ X-tremeVision ส่งแสงบนท้องถนนได้สว่างเหนือชั้น

### คุณภาพและทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม

X-tremeVision ให้เวลาตามสนองที่ไวขึ้นด้วยการรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและสัญญาณจราจร ได้ล่วงหน้า แสงไฟนับเป็นส่วนสำคัญของการขับขี่ และแสงไฟยังเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุอีกด้วย ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุโดยการเพิ่มทัศนวิสัยโดยรวมและทำให้ท้องถนนที่สว่างสดใส

### ผ่านการรับรองจาก ECE

X-tremeVision มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ ECE ว่าด้วยการใช้ท้องถนนตามกฎหมาย

### ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

### เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เลือกเปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

### ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์



กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

### หลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับการยกย่อง



หลอดไฟของเรามาถึงจะได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์


### แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใช้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับ

พลาสมาที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด ^ การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

### ความทนทานต่อความชื้น



มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใช้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขรุขระอยู่ ^ การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

### ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนานในเวลาเดียวกัน

# รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ  
ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2  
EAN1: 8727900360646  
EAN3: 8727900360653

คุณลักษณะทางไฟฟ้า  
แรงดันไฟฟ้า: 12 V  
ขนาดวัตต์: 55 วัตต์

อายุการใช้งาน  
อายุการใช้งาน: 350 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง  
ลูเมน: 1550 ±15% lm

ข้อมูลการสั่งซื้อ  
รายการใบสั่ง: 12258XVS2  
รหัสการสั่งซื้อ: 36064628

ข้อมูลกล่องภายนอก  
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.362 กก.  
ความสูง: 14 ซม.  
ความยาว: 29.6 ซม.  
ความกว้าง: 11.6 ซม.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์  
ประเภท: H1  
การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟตัดหมอกด้านหน้า, ไฟต่ำ  
การกำหนด: H1 X-tremeVision  
การรับรองจาก ECE: ใช่  
ช่วง: วิสัยทัศน์สูงสุด  
เทคโนโลยี:

หลอดไฟฮาโลเจน  
ฐาน: P14,5s

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว  
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 36.2 ก.  
ความสูง: 12.62 ซม.  
ความยาว: 10.6 ซม.  
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 5.95 ก.  
จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ:  
10  
ความกว้าง: 5.6 ซม.

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด  
ประโยชน์ที่คาดหวัง: สว่างกว่า  
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 100%

