

PHILIPS

Конвенционални
интериорни и сигнални

Vision

Тип крушка: PCY16W

Опаковка: 1

12 V, 16 W

12271AC1



Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

Сигнални лампи на Philips

Нашите сигнални светлини са изборът на големите производители на коли. Те предлагат най-доброто в класа си качество на конкурентни цени.

Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

Акценти

Избор на производител на коли



В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси

светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 16 W

Данни за опаковката

EAN3: 8727900391152

EAN1: 8727900389654

Тип опаковка: C1

Описание на продукта

Приложение: Преден индикатор, Заден индикатор

База: PU20d/2

Обхват: Стандартен

Технология: Конвенционален

Тип: PCY16W

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 0,25 кг

Височина: 11,8 см

Дължина: 14,6 см

Ширина: 12,2 см

Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка: 1

МОQ (за професионалисти): 10

Брутно тегло на бройка: 16,667 гр

Височина: 6,5 см

Дължина: 3,5 см

Нето тегло на бройка:

6,46 гр

Ширина: 3,5 см

Информация за поръчка

Код за поръчка: 38965430

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стандартен

