

# PHILIPS

Стандартные лампы для  
салона и сигнальные лампы

Vision

Тип лампы: PSY19W

В упаковке: 1 шт.

12 В, 19 Вт

12275NAC1



## Безопасность и уверенность на дороге Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей.  
Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

### Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

## Особенности

### Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

### Многokrатное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

### Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

## Характеристики

### Электрические характеристики

**напряжение:** 12 В  
**мощность в ваттах:** 19 Вт

**Срок службы:**  
**Срок службы:** До 2400 ч

### Световые характеристики

**Люмен:** 215 лм

### Информация об упаковке

**Тип упаковки:** С1  
**EAN1:** 8711559527352  
**EAN3:** 8727900390858

### Описание продукта

**Применение:** Задний указатель поворота  
**Цоколь:** PG20/2  
**Обозначение:** PSY19W  
**Соответствие нормам ECE:** DA  
**Линейка продукции:** Стандартная лампа  
**Технология:**  
Обычная лампа  
**Тип:** PSY19W

### Информация об упаковке

**Вес брутто одного изделия:** 0,25 кг  
**Высота:** 11,8 см  
**Длина:** 14,6 см  
**Ширина:** 12,2 см

### Информация об упакованном продукте

**Количество упаковок:** 1  
**МОQ (для профессионалов):** 10  
**Вес брутто одного изделия:** 16,667 г  
**Высота:** 6,5 см  
**Длина:** 3,5 см  
**Вес нетто одного изделия:**  
9 г  
**Ширина:** 3,5 см

### Информация для заказа

**Код для заказа:** 52735230  
**Регистрация заказа:** 12275NAC1

### Особенности изделия

**Ожидаемые преимущества:** Стандартная лампа

