

PHILIPS

lâmpadas para
faróis automotivos

Standard


Tipo de lâmpada: PSX24W

12 V

24 W, embalagem de: 1

PG20/7

12276C1



Qualidade de equipamento original

Qualidade de equipamento original

A lâmpada padrão é usada por todos os fabricantes e você pode encontrá-la na maioria dos carros novos. Garante eficiência, qualidade e ótima relação custo-benefício.

Lâmpada p/ carros de alta qualidade e ultrarresis.


- A Philips é a preferida das principais montadoras
- Troque as duas lâmpadas dos faróis ao mesmo tempo para maior segurança

Fabricante de peças originais

- Premiada fabricante de lâmpadas automotivas
- As lâmpadas automotivas da Philips são resistentes à umidade*
- As lâmpadas da Philips são feitas de vidro de quartzo
- Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

Destaques

Resistência à umidade



Apenas uma lâmpada feita de vidro de quartzo (filamento de 2650 °C, vidro de 800 °C) pode resistir a choque térmico, como, por exemplo, se uma gota de água fria tocar a lâmpada quente, que pode ocorrer quando você conduzir através da água com uma unidade de farol quebrada.

Lâmpadas automotivas premiadas



Nossas lâmpadas são sempre reconhecidas por especialistas do setor automotivo

Vidro de quartzo de qualidade



O vidro de quartzo-UV é mais forte que o vidro duro e também é altamente resistente à temperaturas e vibrações extremas, que

eliminam o risco de explosão. As lâmpadas com vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C, vidro 800 °C) são capazes de resistir à rigorosos choques térmicos. Com resistência a maior pressão no interior da lâmpada o vidro de quartzo-UV produz uma luz ainda mais poderosa

Escolha dos fabricantes de carros

Há 100 anos, a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando inovações tecnológicas que se tornaram padrão nos carros modernos. Atualmente, um em cada dois carros na Europa e um em cada três em todo o mundo é equipado com lâmpadas Philips.

Alterar em pares

Altamente recomendado alterá-los em pares para desempenho de luz simétrico

Homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.

Informações da embalagem

EAN1: 8727900696769

EAN3: 8727900390902

Tipo da embalagem: C1

Descrição do produto

Tecnologia: Convencional

Homologação ECE

Aplicação: farol de neblina

Base: PG20/7

Designação: HV-12276-C1

Marcação ECE: E4 2MK

Linha: Standard

Tipo: PSX24W

Especificações de marketing

Benefícios esperados: Longa duração

Destaque do produto: Qualidade de equipamento original

Informações do pedido

Entrada do pedido: 12276C1

Código do pedido: 69676930

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 171 g

Altura: 7 cm

Comprimento: 18,5 cm

Peso líquido por peça: 100 g

Largura: 7,5 cm

Informações do produto fornecido

Peso bruto por peça: 14 g

Altura: 6,5 cm

Comprimento: 3,5 cm

Peso líquido por peça: 10 g

Largura: 3,5 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima:

1

Características elétricas

Voltagem: 12 V

Potência em watts: 24 W

