



Philips Standard  
Lampadina per interni e di  
segnalazione

Tipo di lampadina: PSX26W

Confezione da: 1  
12 V, 26 W

12278C1



## Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

### Lampadine standard Philips

Le nostre lampadine di segnalazione sono scelte dalle principali case automobilistiche. Offrono la migliore qualità a un prezzo competitivo.

#### **Produttore di equipaggiamento di primo impianto**

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

#### **Ampia gamma di lampadine da 12 V**

- Ampia gamma di lampadine da 12 V per tutti gli usi

#### **Standard di qualità conformi alle normative ECE**

- Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

#### **Sostituzione coppie**

- Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

# PHILIPS

Lampadina per interni e di segnalazione  
Tipo di lampadina: PSX26W Confezione da: 1, 12 V, 26 W

## Specifiche

### Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 12 V
- Potenza effettiva (W): 26 W

### Dati confezione

- EAN1: 8727900388749
- EAN3: 8727900390896
- Tipo di imballaggio: C1

### Descrizione del prodotto

- Applicazione: Luci diurne
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: Vision, Standard
- Tecnologia: Alogena
- Tipo: PSX26W
- Nome: 12278C1
- Base: PG18.5d-3

### Informazioni sull'imballaggio esterno

- Peso lordo per pezzo: 0,161 kg
- Altezza: 7 cm

- Lunghezza: 18,5 cm
- Larghezza: 7,5 cm

### Informazioni prodotto confezionato

- Quantità confezione: 1
- Ordine minimo (per i professionisti): 10
- Peso lordo per pezzo: 13 g
- Altezza: 6,5 cm
- Lunghezza: 3,5 cm
- Peso netto al pezzo: 9 g
- Larghezza: 3,5 cm

### Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 12278C1
- Codice per l'ordine: 38874930

### Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Standard
- Panoramica del prodotto: Lampadine standard Philips

12278C1

## In evidenza

### La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

### Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per automobili sono considerati i migliori in assoluto sul mercato dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000).

### Ideata per più usi

Quale lampadina da 12 V e per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: luci targa, luci di posizione posteriori, luci vano portaoggetti, di segnalazione interna, luci di posizione anteriori.

### Sostituzione coppie

Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia.



Data di rilascio  
2019-09-20

Versione: 5.0.1

12 NC: 8670 001 40882

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Philips Lighting Holding B.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)