





Sinta-se em segurança, conduza em segurança Lâmpadas padrão da Philips

As nossas lâmpadas de sinalização são escolhidas pela maioria dos fabricantes de automóveis. Oferecem a melhor qualidade da sua classe a um preço competitivo.

Fabricante de equipamento original

· Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Vasta gama de lâmpadas de 12 V

· Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todos os tipos de aplicações

Normas de qualidade em conformidade com os regulamentos CEE

· Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Substituição aos pares

· Substitua os dois faróis ao mesmo tempo para uma maior segurança

Destaques

Escolha do fabricante de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips

Homologação CEE

Dedicamo-nos à produção dos melhores produtos e serviços Philips da respetiva classe no ramo automóvel para o mercado de pós-venda. Os nossos produtos são fabricados a partir de materiais de alta qualidade e são testados de acordo com as especificações mais exigentes de forma a maximizar a segurança e o conforto de condução dos nossos clientes. Toda a nossa produção é rigorosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e OSO 9000).

Concebida para múltiplas utilizações

Qual é a lâmpada de 12 V mais adequada para cada aplicação? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas dos automóveis: luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento, luzes do porta-luvas, sinalização interior, luzes de estacionamento dianteiras.

Substituição aos pares

Recomenda-se vivamente a substituição aos pares para um desempenho simétrico da luz.

Especificações

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 12 V Potência: 26 W

Dados da embalagem

EAN1: 8727900388749 EAN3: 8727900390896 Tipo de embalagem: C1

Descrição do produto

Aplicação: Luzes de circulação diurna Homologação CEE

Alcance: Vision, standard Tecnologia: Halogéneo Tipo: PSX26W

Designação: 12278C1 Encaixe: PG18.5d-3

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 0,161 kg

Altura: 7 cm

Comprimento: 18,5 cm Largura: 7,5 cm

Informação do produto embalado

Quantidade na embalagem: 1

Quantidade mínima de encomenda (para

profissionais): 10

Peso bruto por unidade: 13 g

Altura: 6,5 cm Comprimento: 3,5 cm Peso líquido por peça: 9 g

Largura: 3,5 cm

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 12278C1 Código de encomenda: 38874930

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: standard

Destaque do produto: Lâmpadas padrão da

Philips

© 2022 Lumileds Holding B.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Lumileds Holding BV. ou dos respectivos detentores Data de publicação 2022-11-10 Versão: 5.0.1

12 NC: 8670 001 40882

www.philips.com

