



Philips Standard  
Luzes interiores e de  
sinalização convencionais

Tipo de lâmpada: PSX26W

Embalagem: 1  
12 V, 26 W

12278C1



## Sinta-se em segurança, conduza em segurança

### Lâmpadas padrão da Philips

As nossas lâmpadas de sinalização são escolhidas pela maioria dos fabricantes de automóveis. Oferecem a melhor qualidade da sua classe a um preço competitivo.

#### **Fabricante de equipamento original**

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

#### **Vasta gama de lâmpadas de 12 V**

- Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todos os tipos de aplicações

#### **Normas de qualidade em conformidade com os regulamentos CEE**

- Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

#### **Substituição aos pares**

- Substitua os dois faróis ao mesmo tempo para uma maior segurança

# PHILIPS

## Especificações

### Caraterísticas elétricas

- Voltagem: 12 V
- Potência: 26 W

### Dados da embalagem

- EAN1: 8727900388749
- EAN3: 8727900390896
- Tipo de embalagem: C1

### Descrição do produto

- Aplicação: Luzes de circulação diurna
- Homologação CEE
- Alcance: Vision, standard
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: PSX26W
- Designação: 12278C1
- Encaixe: PG18.5d-3

### Informações da embalagem exterior

- Peso bruto por unidade: 0,161 kg
- Altura: 7 cm

- Comprimento: 18,5 cm
- Largura: 7,5 cm

### Informação do produto embalado

- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10
- Peso bruto por unidade: 13 g
- Altura: 6,5 cm
- Comprimento: 3,5 cm
- Peso líquido por peça: 9 g
- Largura: 3,5 cm

### Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12278C1
- Código de encomenda: 38874930

### Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: standard
- Destaque do produto: Lâmpadas padrão da Philips

## Destaques

### Escolha do fabricante de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips

### Homologação CEE

Dedicamo-nos à produção dos melhores produtos e serviços Philips da respetiva classe no ramo automóvel para o mercado de pós-venda. Os nossos produtos são fabricados a partir de materiais de alta qualidade e são testados de acordo com as especificações mais exigentes de forma a maximizar a segurança e o conforto de condução dos nossos clientes. Toda a nossa produção é rigorosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000).

### Concebida para múltiplas utilizações

Qual é a lâmpada de 12 V mais adequada para cada aplicação? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas dos automóveis: luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento, luzes do porta-luvas, sinalização interior, luzes de estacionamento dianteiras.

### Substituição aos pares

Recomenda-se vivamente a substituição aos pares para um desempenho simétrico da luz.



Data de publicação  
2019-09-20

Versão: 5.0.1

12 NC: 8670 001 40882

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Philips Lighting Holding B.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)