

PHILIPS

Bola lampu depan

DiamondVision

Jenis lampu: H3

Kemasan berisi: 2

12 V, 55 W

Gaya



12336DVS2



Mengemudi dengan bergaya

Lampu putih super terang hingga 5000K

Lampu depan halogen Philips DiamondVision adalah peningkatan gaya terbaik bagi mobil Anda dengan lampu putih 5000K. Dengan lapisan biru yang didesain khusus, DiamondVision membuat Anda tampil beda di tengah keramaian.

Lampu putih bergaya yang luar biasa

- Keren untuk lampu depan Anda

Lampu depan berkualitas tinggi dan sangat tahan lama

- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi^
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV
- Beragam lampu 12V untuk semua fungsi
- Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman
- Philips adalah pilihan produsen mobil terkemuka.

Kelebihan Utama

Penggantian berpasangan



Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

Lampu putih 5000K untuk gaya

Lampu depan Philips DiamondVision Vision menjadi pilihan sempurna bagi pengemudi yang menginginkan lampu putih terang untuk lampu depan. Berkat teknologi pelapis berpaten Philips, DiamondVision memberikan cahaya putih sesungguhnya untuk gaya dan visibilitas yang hebat.

Pilihan produsen mobil

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Dirancang untuk berbagai kegunaan



Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu

mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu belakang, lampu interior

Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam.

Tahan lembap

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak. ^Aplikasi berbeda per jenis bohlam

Tahan Sinar UV



Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Gaya
Fitur utama produk: 5000K

Penjelasan produk

Teknologi: Halogen
Penggunaan: Lampu kabut depan
Alas: PK22s
Produk: DiamondVision
Pengesahan ECE: TIDAK
Penandaan ECE: Tidak Ada
Nama resmi: H3
Jenis: H3

Karakteristik listrik

Voltage: 12 volt
Watt: 55 W

Karakteristik cahaya

Suhu warna: hingga 5000 K
Lumen: 800 ±15% lm

Masa pakai

Masa pakai: 300 j

Informasi pemesanan

Kode pemesanan: 69669430
Entri pesanan: 12336DVS2

Data Kemasan

Jenis kemasan: S2A
EAN1: 8711500696694
EAN3: 8711500789167

Informasi produk dalam kemasan

Berat kotor per buah: 126,5 g
Tinggi: 10,9 cm
Panjang: 10,9 cm
Berat bersih per buah: 6,38, 12,6 g
Kuantitas Kemasan / MOQ: 20
Lebar: 5,3 cm

Informasi kemasan luar

Panjang: 27,6 cm
Lebar: 22,8 cm
Berat kotor per buah: 2,53 kg

