

# PHILIPS

หลอดไฟฮาโลเจน

DiamondVision

ประเภทของหลอดไฟ: H3

ภายในบรรจุ: 2 หลอด

12 V, 55 W

สีไส้



12336DVS2



## ขับอย่างมีสไตล์

สุดยอดไฟสีขาวสูงสุดถึง 5000K

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาวสูงสุดถึง 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

### ไฟสีขาวอันทันสมัยเพื่อความโดดเด่น

- ความโดดเด่นหรูหราสำหรับไฟหน้าของคุณ

### ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วคอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน
- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

# ไฮโลสต์

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

## ไฟสีขาว 5000K เพื่อความมีสไตล์

หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการบุคลิกภาพที่สว่างชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้ออกมาจากรุ่นของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนและปลอดภัย

## ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

## ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระฆังตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสูงและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใส่หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

## ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใส่หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่ การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขีในทุกละการ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

# รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด  
ประโยชน์ที่คาดหวัง: สติลล์  
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 5000K

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์  
เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน  
การใช้งาน: ไฟตัดหมอกด้านหน้า  
ฐาน: PK22s  
รุ่น: หลอดไฟ DiamondVision  
การรับรองจาก ECE: เลขที่  
เครื่องหมาย ECE: ไม่มี  
การกำหนด:  
H3  
ประเภท: H3

คุณลักษณะทางไฟฟ้า  
แรงดันไฟฟ้า: 12 V  
ขนาดวัตต์: 55 W

คุณลักษณะการส่องสว่าง  
อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 5000 K  
ลูเมน: 800 ±15% lm

อายุการใช้งาน  
อายุการใช้งาน: B3/Tc = 150/300

ข้อมูลการสั่งซื้อ  
รหัสการสั่งซื้อ: 69669430  
รายการใบสั่ง: 12336DVS2

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์  
ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2A  
EAN1: 8711500696694  
EAN3: 8711500789167

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว  
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 126.5 g.  
ความสูง: 10.9 ซม.  
ความยาว: 10.9 ซม.  
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 6.38, 12.6 g.  
จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ:  
20  
ความกว้าง: 5.3 ซม.

ข้อมูลกล่องภายนอก  
ความยาว: 27.6 ซม.  
ความกว้าง: 22.8 ซม.  
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 2.53 กก.

