

PHILIPS

頭燈燈泡

DiamondVision

燈具類型：H3

2 入裝

12 V，55 W

風格



12336DVS2



駕馭屬於您的時尚

高達 5000K 極致白光

飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出高達 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。

時尚白光，卓然出眾

- 酷炫優雅的車燈

高品質超耐用頭燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成[^]
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳[^]
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 各式 12V 燈具系列，提供各種功能
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

焦點

規格

成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

5000K 時尚白光

飛利浦 DiamondVision Vision 車頭燈泡為尋找銳利白光車燈的駕駛提供了絕佳的選擇。飛利浦專利塗層技術讓 DiamondVision 散發出具有優異能見度與時尚感的真正白光。

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈（燈絲 2650°C，玻璃 800°C）能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。[^]應用依燈泡類型而異。

抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的燈泡（燈絲溫度 2650°C，玻璃表面溫度 800°C）可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。[^]應用依燈泡類型而異

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

行銷規格

期望效果: 風格
產品特色: 5000K

產品說明

技術: 鹵素
應用: 前霧燈
機座: PK22s
範圍: DiamondVision
符合 ECE: 否
標示 ECE: n/a
型號: H3 DiamondVision
類型: H3

電力特性

電壓: 12 V
瓦數: 55 W

照明特性

色溫: 高達 5000 K
流明: 800 ±15% lm

使用壽命

使用壽命: 300 小時

訂購資訊

訂購代碼: 69669430
訂購條目: 12336DVS2

包裝資料

包裝類型: S2A
EAN1: 8711500696694
EAN3: 8711500789167

包裝產品資訊

每件總重: 126.5 g
高度: 10.9 cm
長度: 10.9 cm
每件淨重: 6.38, 12.6 g
包裝數量 / MOQ: 20
寬度: 5.3 cm

外包裝資訊

長度: 27.6 cm
寬度: 22.8 cm
每件總重: 2.53 kg

