

# PHILIPS

Žárovka do automobilového světlometu

WhiteVision

Typ žárovky: H3

Balení: 1 kus

12 V, 55 W

Styl



12336WHVB1



## Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní Intenzivní bílý xenonový efekt

Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasů a o 60 % bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.

### Maximální viditelnost, nádherný vzhled

- Prvotřídní zážitek z jízdy s intenzivním bílým xenonovým efektem
- Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem
- Bílý xenonový efekt pro špičkový vzhled
- O 60 % lepší vidění pro maximální zřetelnost

### Maximálně bílé světlo pro větší kontrast

- Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu

### Originální vybavení, 100% schválení pro silniční použití

- 100% schválení pro silniční použití, 100% intenzivní bílé světlo
- Nejlepší životnost ve své třídě pro delší potěšení z jízdy
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné
- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

## Přednosti

### 100% schválení pro silniční použití

Žárovky WhiteVision mají certifikaci ECE a jsou prvním intenzivním bílým světlem schváleným pro silniční použití. Poskytnou vám perfektní viditelnost, aniž byste ohrožovali bezpečnost oslněním automobilu před vámi.

### Nádherný zážitek z jízdy

Výkon světlometů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonalé pro vylepšení vašich světlometů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlometem se skutečně bílým světlem.

### Nejlepší životnost ve své třídě

Světlomety Philips WhiteVision (dostupné ve verzích H1, H3, H4, H7, T4W a W5W) jsou navrženy tak, aby vydržely. Nabízejí vám dlouhou a spolehlivou životnost až 450 hodin\*. To je výrazně více než u konkurenčních nabídek. Výsledkem je menší počet výměn a větší hodnota z hlediska poměru cena/výkon. (\*verze H4 a H7 testovány při standardním napětí 13,2 V)

### Volba automobilových výrobců



Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal

standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

### Ostrý bílý paprsek

Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního bílého světla osvětlují světlomety Philips WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem, který okamžitě prosvítí tmou. Prvotřídní světlo pro prvotřídní zážitek z jízdy.

### Větší kontrast, bezpečnější jízda

Maximálně bílé světlo s barevnou teplotou až 3 700 K znamená, že světlomety poskytují lepší odrazy od vodorovného dopravního značení a dopravních značek. Bělejší světlo vás v noci udrží v pohotovosti, takže si můžete vychutnat příjemnější zážitek z noční jízdy.

### Vysoká kvalita, vysoká odolnost

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko brzkého selhání. Automobilové žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla UV umožňují větší tlak v žárovce, což vytváří silnější světlo a prodlužuje životnost.

### Až o 60 % lepší vidění

Výstup světla zlepšený až o 60 % zvyšuje vaši viditelnost pro ostatní účastníky silničního provozu. Zlepšuje bezpečnost, protože jim poskytuje delší čas na reakci na potenciální nebezpečí na silnici.

### Bílý xenonový efekt

Žárovky WhiteVision propůjčují automobilovým světlům prvotřídní vzhled špičkových automobilů.

## Specifikace

### Popis výrobku

**Technologie:** Halogenové  
**Typ:** H3  
**Řada:** WhiteVision  
**Aplikace:** Přední mlhové světlo  
**Označení:** WhiteVision H3  
**Homologace ECE:** Ano  
**Základna:** PK22s

### Elektrické vlastnosti

**Napětí:** 12 V  
**Příkon:** 55 W

### Charakteristika světla

**Lumeny:** 1 450 ±15 % lm  
**Teplota barev:** až 3 700 K

### Životnost

**Životnost:** Až 400 h

### Informace pro objednávání

**Zadání obj.:** 12336WHVB1  
**Objednací kód:** 77951930

### Údaje na obalu

**EAN3:** 8711500779526  
**EAN1:** 8711500779519  
**Typ balení:** B1

### Informace na obalu výrobku

**Množství v balení:** 1  
**Minimální objednávkové množství (pro profesionály):** 10  
**Výška:** 12,9 cm  
**Šířka:** 2,6 cm  
**Délka:** 9,5 cm  
**Hrubá hmotnost jednoho kusu:** 18 g  
**Čistá hmotnost na kus:** 7 g

### Informace na vnějším balení

**Hrubá hmotnost jednoho kusu:** 0,35 kg  
**Výška:** 8,2 cm  
**Délka:** 29,5 cm  
**Šířka:** 18 cm

### Marketingové specifikace

**Očekávané výhody:** Styl  
**Nejdůležitější vlastnosti výrobku:** Intenzivní bílý xenonový efekt

