

PHILIPS

หลอดไฟหน้า

WhiteVision


ประเภทของหลอดไฟ: H1

ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด

12 V, 55 W

มาพร้อมไฟหรี่ w5w

12336WHVSM



ความปลอดภัยที่นำหลงใหลกว่าที่เคย

ความสว่างที่นำหลงใหลกว่าที่เคย

Philips WhiteVision เพิ่มรูปลักษณะแสงสีขาวเจิดจ้าแบบ Xenon ให้กับไฟหน้าของคุณ เพื่อการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นด้วยแสงที่สว่างกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้ WhiteVision เป็นการผสมผสานสไตล์และความปลอดภัยที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทัศนวิสัยที่เป็นเยี่ยม, รูปลักษณะระดับพรีเมียม

- ประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมด้วยเอฟเฟกต์ Xenon แสงสีขาวสว่างเจิดจ้า
- ลำแสงที่เด่นชัดด้วยแสงสีขาวสว่างเจิดจ้า
- เอฟเฟกต์ Xenon สีขาวชัดเพื่อรูปลักษณะแบบไฮเอนด์
- ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60% เพื่อให้ได้ความคมชัดสูงสุด

แสงสีขาวสว่างสูงสุดเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- แสงที่เข้มข้นเพื่อทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นและการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น

อุปกรณ์ของแท้, ผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานที่ทนทาน 100%

- ผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานที่ทนทาน 100%, แสงสีขาวสว่างเจิดจ้า 100%
- อายุการใช้งานยาวนานที่สุดเพื่อช่วงเวลาแห่งการขับขี่ที่ยาวนานกว่า
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานสูง
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

ประสบการณ์ขับขี่ระดับพรีเมียม

ให้ประสิทธิภาพเหนือหลอดไฟรถยนต์สีฟ้าอื่นๆ ในตลาด ไฟหน้า Philips WhiteVision ถือเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการขับขี่อย่างมีสไตล์โดยไม่ลดทอนความปลอดภัย ด้วยอุณหภูมิที่สูงและฟลักซ์แสงที่สว่างทำให้ WhiteVision เป็นการอัปเดตไฟหน้ารถที่สุดยอด เทคโนโลยีการเคลือบรุ่นที่ 3 ที่ได้รับการจดทะเบียนของ Philips นับว่าเป็นผลงานแห่งวิวัฒนาการขั้นแรกซึ่งทำให้ WhiteVision เป็นไฟหน้ารถขั้นแรกที่ทำให้แสงสีขาวที่แท้จริง

ลำแสงสีขาวที่เด่นชัด

ไฟหน้า Philips WhiteVision ส่องสว่างให้กับท้องถนนด้วยลำแสงสีขาวที่เด่นชัดที่สามารถส่องสว่างได้ในทันที ด้วยแสงสีขาว 3700K และแสงสีขาวเข้ม ซึ่งเป็นลำแสงคุณภาพสูงเพื่อประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียม

เอฟเฟกต์ Xenon สีขาว

มาพร้อมสองสีเข้ากับไฟหัว w5w WhiteVision ทำให้ไฟรถยนต์ของคุณมีบุคลิกพรีเมียมแบบรถยนต์ที่ล้ำสมัย

ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60%

ได้แสงเพิ่มขึ้นถึง 60% ทำให้คุณสามารถมองเห็นผู้ขับขี่คนอื่นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มเวลาในการรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

แสงที่เข้มข้น เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น

แสงสีขาวสว่างสูงสุดหรืออุณหภูมิสี 3700 เคลวิน หมายความว่าไฟหน้ารถของคุณจะให้แสงสะท้อนป้ายและสัญลักษณ์จราจรได้ดียิ่งขึ้น แสงที่มีสีขาวขึ้นทำให้คุณรู้สึกตัวในตอนกลางคืน คุณจึงเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การขับขี่ยามค่ำคืนได้อย่างสบาย

ผ่านการรับรองเพื่อการขับขี่ท้องถนน 100%

WhiteVision คือหลอดไฟแสงสีขาวที่ผ่านการรับรองจาก ECE และเป็นหลอดไฟชนิดแรกที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานที่ท้องถนน ให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมทั้งมีความปลอดภัยในคราวเดียวกันโดยไม่รบกวนรถที่อยู่ด้านหน้า

อายุการใช้งานยาวนานที่สุด

ไฟหน้ารถ Philips WhiteVision (มีเฉพาะใน H1, H3, H4, H7, HB3 เท่านั้น) ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานอายุการใช้งานถึง 450 ชั่วโมง* ซึ่งนับว่านานกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลงและคุ้มค่ามากขึ้น (*H4 และ H7 ทดสอบที่แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 13.2V)

คุณภาพสูง, ความทนทานสูง

แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง ทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายก่อนเวลาอันควร หลอดไฟรถยนต์แก้วควอทซ์ UV จาก Philips ช่วยเพิ่มความทนภายในหลอดไฟเพื่อผลิตแสงที่เจิดจ้ายิ่งขึ้นและช่วยยืดอายุการใช้งาน

ตัวเลือกของผู้ผลิตรายนี้

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน

ประเภท: H3

ช่วง: หลอดไฟ WhiteVision

การใช้งาน: ไฟตัดหมอกด้านหน้า

การกำหนด: หลอดไฟ WhiteVision รุ่น H3

การรับรองจาก ECE:

ใช่

ฐาน: PK22s

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

ขนาดวัตต์: 55 วัตต์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ลูเมน: 1450 ±15% lm

การปรับอุณหภูมิ: สูงถึง 3700 K

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 400 ชั่วโมง

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 12336WHVSM

รหัสการสั่งซื้อ: 34026630

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

EAN1: 8727900340266

EAN3: 8727900340273

ประเภทบรรจุภัณฑ์: SM

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 73 g.

ความสูง: 10.9 ซม.

ความยาว: 10.9 ซม.

น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 7 g.

ความกว้าง: 5.9 ซม.

MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 20

ข้อมูลกล่องภายนอก

น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 1.46 g.

ความสูง: 13.6 ซม.

ความยาว: 34.7 ซม.

น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 140 g.

ความกว้าง: 26.8 ซม.

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: สไต์ล

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: เอฟเฟกต์ Xenon สีขาวเจิดจ้า

