

フィリップス
WhiteVision ultra
自動車用ヘッドランプ

バルブタイプ : H3
2 + 2 個入
12V、55W
w5w ポジションランプ付き

12336WVUSM



シャープで魅力的な外観

最新のスタイリッシュな白色光が愛車にぴったり

最新のコーティングフォーミュラを採用したフィリップス WhiteVision ultra は、4200 ケルビンの強力な光を放ちます。道路法規に対応した当社の自動車用バルブの中で最も明るい白色光のハロゲンライトです。クールでスタイリッシュな愛車をお好みの方に最適。

最大 4200 ケルビンのスタイリッシュな白色光

- 最大 4200 K のシャープな白色光
- ハロゲンでヘッドランプをスタイリッシュにグレードアップ

道路法規に準拠した性能

- スタイリッシュな道路法規に準拠した存在感が際立つ白色ヘッドランプ

最大 60%改善された視認性で快適な運転を実現

- 優れた視認性と快適性を実現する白色光
- 視認性が最大 60%向上し、最大限の明るさが実現

安全性が向上

- 当社の最も明るい白色光のバルブでスタイリッシュでありながらより快適なドライブを実現
- 左右同時に交換で、安全性低下を回避

フィリップスクオリティ

- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています

PHILIPS

自動車用ヘッドランプ

バルブタイプ：H3 2+2 個入, 12V、55W、w5w ポジションランプ付き

特長

4200 K のシャープな白色光

最大 4200 ケルビンのフィリップス WhiteVision ultra ヘッドランプは、シャープな白色光でこれまでになく明るく暗闇を照らします。その輝きは明るくスタイリッシュなドライビングに最適です！

クールな白色光

フィリップス WhiteVision ultra は LED 照明を思わせるスタイリッシュな外観にグレードアップしながらも、ハロゲンテクノロジー搭載の車を運転したいと考えるドライバー向けのヘッドランプです。ガラスに施された新しく高度なコーティングフォーミュラにより、WhiteVision ultra バルブは道路法規に対応したライトの中でも最も明るく白い光を放ち、ヘッドランプのリフレクターに際立つ存在感をもたらします。

道路法規に準拠した存在感が際立つヘッドランプ

WhiteVision ultra アップグレードヘッドランプバルブは、明るい白色光に関する ECE 認定を取得しています。ドライバーは、力強い外観と関連規制に準拠し、道路法規に対応したバルブを利用できます。対向車にまぶしい思いをさせず安全性を損なうことなく、優れた視認性を実現します。

快適なライトで視認性を改善

明るい白色光を備えた新しい WhiteVision ultra のコーティングフォーミュラは、夜間の視認性が大幅にアップし、目の疲れが軽減されるためより快適に運転できます。機能性を兼ね備えた設計で、スタイリッシュでありながらより快適に運転をお楽しみいただけます。

視認性が最大 60% 向上

法定最低基準に対して視認性を最大 60% 高める長いビームパターンで、視認性だけでなく、

被視認性も向上します。安全性が向上し、前方の路面にある潜在的な危険に余裕をもって対処できます。

スタイリッシュでありながら高い視認性を実現

明るい照射光で、より快適なドライブが実現します。フィリップス WhiteVision ultra ヘッドランプは、最適化された配列の高精度フィラメント、高圧封入ガス、高精度コーティングと高品質 UV カットクォーツガラスを備えた道路法規に対応した白色光の新基準を打ち立てる品質を持っています。スタイルと視認性を追求して開発されたこのヘッドランプバルブで、余裕のある落ち着いたドライブをお楽しみください。

左右同時に交換

故障したヘッドランプを 1 つずつ交換するのではなく、両方同時に交換する方が効率的です。明るさと性能がアップし新しい最先端のバルブで、安全なドライブをお楽しみいただけます。左右同時に交換することで、概して、手間がかからない、コスト節約、ヘッドランプの故障回避、より明るく左右のバランスが保たれたビーム、そして何よりも安全性が実現するといったメリットがもたらされます。

最高品質の自動車照明

100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス純正品ならではの高品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。WhiteVision ultra は、アウディ、BMW、フォード、GM、トヨタ、フォルクスワーゲンなど主要ブランドの車種に対応しています。詳しくは、製品選択ガイドを参照してください。

12336WVUSM

仕様

製品仕様

- 光源：ハロゲン
- バルブタイプ：H3
- シリーズ名：WhiteVision ultra
- アプリケーション：フロントフォグランプ
- ECE 認証：有
- 名称：12336WVUSM
- ベース：PK22s

電源仕様

- 対応電圧：12 V
- ワット数：60/55 W

光束

- ルーメン：1450 ± 15% lm
- 色温度：最大 4200 K

製品寿命

- 寿命：250

注文情報

- 品番：12336WVUSM
- 注文コード：240230

パッケージデータ

- パッケージ種類：SMA
- JANCODE：8719018002402
- EAN3：8719018002419

梱包製品情報

- 1 箱あたりの総重量：72.2 g
- 高さ：13.3 cm
- 長さ：11 cm
- 幅：5.3 cm
- MOQ（法人向け最低発注数量）：10
- 発注単位：2

外装箱情報

- 高さ：12 cm
- 長さ：28.6 cm
- 幅：14.1 cm
- 1 箱あたりの総重量：0.35 kg

セールスポイント

- 期待される効果：6700K の蒼白光、ドレスアップに最適
- 製品特長：シャープな白色光



発行日 2019-11-11

バージョン：1.0.1

12 NC: 8670 001 63776

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Philips Lighting Holding B.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com