



Philips ColorVision
Modrá žárovka do
automobilových
světlometů

Typ žárovky: H4

Balení: 2 kusy
12 V, 60/55 W



12342CVPBS2

Nový styl osvětlení

Obarvi si svět

Žárovky ColorVision přidají barvu do optiky vozu – modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou. Tyto inovativní barevné autožárovky jsou schválené pro silniční použití, takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.

Barevná úprava světla vašeho vozu

- Obarvíte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou
- Určeno pro optiku reflektoru a barevné přizpůsobení
- Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7
- Nová technologie potahu promění světlo dotykem barvy

Uvidíte vše

- Rychlejší reakce v lepším světle
- Barevné autožárovky, které jsou schválené pro silniční užití
- Osvětlete silnici až o 60 % více

Výrobce originálního vybavení

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců
- Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti vlhkosti
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti UV záření

PHILIPS

Modrá žárovka do automobilových světlometů
Typ žárovky: H4 Balení: 2 kusy, 12 V, 60/55 W

Přednosti

Dostupné ve verzích H4 a H7



Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/mylamps

Obarvěte si světla



Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.

Barevné autožárovky schválené pro silniční užití




Žárovky ColorVision splňují všechny předpisy ECE a dodávají se s certifikační kartičkou dokládající schválení pro silniční provoz. Vždy mějte certifikát u sebe v autě.

Určeno pro optiku reflektoru




Systém Philips ColorVision vytváří barevné efekty odrazem světla do optiky světlometu. Zapněte světlomety a posvitěte si trochu barevně.

Rychlejší reakce v lepším světle



Je prokázáno, že zvýšená viditelnost přispívá k rychlejším reakcím řidičů. Protože autožárovky ColorVision poskytují o 60 % lepší vidění, zvýší vaši viditelnost o 25 metrů ve srovnání se standardními typy. Budete lépe předvídat případné překážky na silnici.

Nová technologie potahu



Díky speciálnímu potahu žárovek propůjčuje Philips ColorVision světlometu nádech barvy, který je v souladu s evropskou legislativou. Takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.

12342CVPBS2

O 60 % lepší vidění

Díky použité technologii osvětlení žárovky Philips ColorVision silnici až o 60 % více než jakákoli jiná, standardní žárovka. Budete mít tedy zřetelnější výhled na silnici a barevnou optiku světlometů

Volba automobilových výrobců



Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů.

V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Specifikace

Popis výrobku

- Technologie: Halogenové
- Typ: H4
- Řada: ColorVision
- Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla
- Označení: H4 ColorVision
- Homologace ECE: Ano
- Základna: P43t-38

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 60/55 W

Charakteristika světla

- Lumeny: 1 650/1 000 +/-15 % lm
- Teplota barev: 3 350 K

Životnost

- Životnost: Až 400 h

Informace pro objednávání

- Zadáání objednávky: 12342CVPBS2
- Objednáací kód: 36793528

Údaje na obalu

- EAN3: 8727900367942
- EAN1: 8727900367935
- Typ balení: S2

Informace na obalu výrobku

- Množství v balení: 2
- Minimální objednáací množství (pro profesionály): 10
- Výška: 12,8 cm
- Šířka: 4,7 cm
- Délka: 11 cm

Informace na vnějším balení

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,66 kg
- Výška: 13,6 cm
- Délka: 29 cm
- Šířka: 12 cm

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Styl



Datum vydání 2020-02-03

Verze: 8.1.1

12 NC: 9234 995 17101
EAN: 87 27900 36793 5

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Philips Lighting
Holding B.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com