



Philips Vision Moto
Motorradscheinwerferlam-
pen

Lampentyp: H4

Packung mit: 1
12 V, 60/55 W

12342PRBW



Sicher unterwegs

Bis zu 30 % mehr Sicht

Vision Moto-Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sichtweite als Standardlampen und ermöglichen Motorradfahrern so dank verbesserter Lichtleistung ein erweitertes Sichtfeld – und das zu einem äußerst attraktiven Preis. Entscheiden Sie sich für mehr Sicherheit mit den Vision Moto-Lampen!

Die wirtschaftlichste Wahl

- Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bis zu 30 % mehr Sicht

Bis zu 30 % mehr Sicht als mit Standardlampen

- Die Moto-Lampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Hochmoderne Technologie


- Philips wird von großen Motorradherstellern empfohlen.
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

PHILIPS

Motorradscheinwerferlampen
Lampentyp: H4 Packung mit: 1, 12 V, 60/55 W

Besonderheiten

Höhere Lichtstrahlprojektion



Philips VisionMoto-Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht auf die Straße und sind somit die perfekte Wahl für Motorradfahrer, die nach leistungsstarker Beleuchtung und Sicherheit suchen. Dank verbesserter Lichtleistung können Motorradfahrer schneller auf Hindernisse reagieren und Unfälle vermeiden.

Hochwertiges Quarzglas



Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Die Wahl der Hersteller

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

ECE-Homologation

Philips Automotive hat es sich zur Aufgabe gemacht, führende Produkte und Services auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt anzubieten. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000).

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



Die Philips Vision Moto-Lampen sind die richtige Wahl für Fahrer, die nach sparsamen Beleuchtungslösungen suchen und keine Kompromisse bei der Sicherheit eingehen möchten. Die Motorradlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht auf die Straße als Standardlampen.

12342PRBW

Daten

Elektrische Eigenschaften

- Spannung: 12 V
- Wattleistung: 60/55 W

Lebensdauer

- Lebensdauer: Bis zu 500 Stunden

Lichteigenschaften

- Lumen: 1815 +4 % -15 %

Spezifikationen

- Vorteile: Mehr Licht
- Produktmerkmale: Bis zu 30 % mehr Sicht

Produktbeschreibung

- Bezeichnung: H4 VisionMoto
- Bereich: VisionMoto
- Technologie: Halogen
- Sockel: P43t-38
- Anwendung: Fernlicht, Abblendlicht
- Typ: H4

Bestellinformationen

- Bestellcode: 49024730
- Bestelleingabe: 12342PRBW

Umverpackungsinformationen

- Bruttogewicht pro Stück: 457 g
- Höhe: 13 cm
- Länge: 25,500 cm
- Breite: 19 cm

Verpackungsdaten

- Verpackungsart: Blister
- EAN1: 8711500490247
- EAN3: 8711500490254

Produktinformationen

- Bruttogewicht pro Stück: 45,7 g
- Höhe: 12,9 cm
- Länge: 9,500 cm
- Nettogewicht pro Stück: 21,5 g
- Packungsmenge/MOQ: 10
- Breite: 4,860 cm



Ausstellungsdatum
2018-09-07

Version: 9.2.2

12 NC: 9240 168 17114
EAN: 87 11500 49024 7

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Philips Lighting Holding B.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com