

PHILIPS

Lampe pour
éclairage avant

RacingVision

Type de lampe : H4

Lot de 2

12 V, 60/55 W



12342RVS2



Peut-être la plus puissante lampe halogène légale jamais créée

Repoussez les limites de vos feux et de votre conduite

Les lampes pour éclairage automobile Philips RacingVision sont idéales pour les automobilistes passionnés. Grâce à des performances incroyables, offrant jusqu'à 150 % de luminosité en plus, vos réactions seront plus rapides, pour une conduite plus sûre et plus excitante.

De meilleures performances, plus de plaisir

- Voyez plus loin, réagissez plus vite avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus
- L'une des lampes les plus puissantes pour un faisceau lumineux optimal

Lampe rallye légale sur voie publique

- Lumière plus puissante pour des conducteurs sportifs
- Des lampes plus puissantes riment avec aucune surprise et un meilleur contrôle
- Meilleur contraste lumineux pour une conduite plus sûre et plus plaisante
- Respect des critères de haute qualité de l'homologation ECE

Optimisée pour la luminosité hivernale

- Éclairage avant puissant et légal sur voie publique, pour les conditions les plus sombres

Points forts

Voyez plus loin, réagissez plus vite

Lorsque vous conduisez de nuit, vous avez besoin de la meilleure visibilité. Plus vous voyez clairement, plus rapidement vous pouvez réagir à ce qui apparaît sur la route. Les lampes Philips RacingVision augmentent votre visibilité avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus. Vous remarquerez les obstacles sur votre chemin plus tôt qu'avec d'autres lampes halogènes moins puissantes. Ainsi, vous bénéficiez d'un voyage plus agréable et plus sûr.

Faisceau lumineux optimal

Avec des lampes plus puissantes et de meilleure qualité, votre conduite s'améliore. Avec leur filament haute précision à géométrie optimisée, leur gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 13 bars), leur revêtement en chrome haute précision et leur verre quartz anti-UV haute qualité, les lampes Philips RacingVision franchissent une nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage automobile. Conçues pour offrir performance et visibilité, cet éclairage avant permet une conduite plus détendue, contrôlée et divertissante.

Des performances de rallye pour la route

Les conducteurs sportifs attendent plus de performances de la part de leurs voitures. Apportant jusqu'à 150 % de luminosité supplémentaire sur la route, les lampes Philips RacingVision sont homologuées pour vous offrir une expérience divertissante tout-terrain et sur la route.

Forte luminosité, réaction rapide

Lorsque vous conduisez à grande vitesse sur des routes de campagne mal éclairées, vous comptez sur les performances de votre éclairage avant. Face à un danger inattendu, le temps de réaction est essentiel. Même des fractions de seconde peuvent faire une différence cruciale pour votre sécurité. Les performances de qualité supérieure du faisceau des lampes Philips RacingVision vous permettent d'identifier les situations dangereuses plus rapidement et de garder un contrôle parfait de votre véhicule, quel que soit l'état des routes que vous rencontrez.

Excellent contraste pour s'amuser davantage

Vos compétences visuelles sont poussées à leur paroxysme lorsque vous conduisez de nuit. Dans des conditions d'éclairage faible, ou si vous êtes ébloui par d'autres véhicules, votre capacité à faire le contraste entre des objets est considérablement réduite. Il est donc plus difficile de détecter des obstacles, comme un piéton sur la route. La température de couleur spécifique dans l'éclairage avant Philips RacingVision (disponible en H4 et H7) permet à vos yeux de mieux se concentrer et de percevoir des contrastes de loin. Cela vous permet d'être un conducteur plus sûr. Vos limites étant repoussées, conduire une fois la nuit tombée est désormais une expérience plus plaisante.

Homologation ECE

Nous offrons les meilleurs produits Philips sur le marché des équipements d'origine, de même que sur celui des accessoires automobiles. Fabriqués à partir de produits de haute qualité et testés pour les plus hautes exigences, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite de nos clients. Notre gamme de produits complète est soigneusement testée, contrôlée et certifiée (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) et ce, pour répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Éclairage puissant pour les mois les plus sombres

La conduite en hiver est difficile. Cependant, les conducteurs passionnés aiment être testés. Au cours de ces durs mois d'hiver, vous devez savoir si votre éclairage avant est prêt à remplir sa tâche. Comme vous vous adapteriez aux routes hivernales en choisissant des pneus d'hiver, vous devriez exiger une visibilité optimale lorsque vous conduisez par une luminosité plus faible et des conditions plus dangereuses. Les lampes Philips RacingVision vous offrent plus de contrôle dans les conditions les plus extrêmes, pour que vous vous souciez moins de la route et profitiez de chaque trajet.

Caractéristiques

Description du produit

Technologie: Halogène

Type: H4

Gamme: RacingVision

Usage: Feu de route, Feu de croisement

Homologation ECE

Désignation: H4 RacingVision

Base: P43t-38

Caractéristiques électriques

Tension: 12 V

Puissance consommée: 55 W

Caractéristiques lumineuses

Lumens: 1 650 lm

Température de couleur: Jusqu'à 3 500 K

Durée de vie

Durée de vie: 200 h

Informations de commande

Saisie des commandes: 12342RVS2

Code de commande: 00020028

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018000200

EAN3: 8719018000217

Type d'emballage: S2

Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 15 g

Hauteur: 12,8 cm

Longueur: 11 cm

Largeur: 4,7 cm

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

Nombre de packs: 2

Informations, emballage externe

Hauteur: 13,6 cm

Longueur: 29 cm

Largeur: 12 cm

Poids brut par pièce: 0,47 kg

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Style

Point fort du produit: Vivez votre passion

