

PHILIPS

Žárovka do automobilového světlometu

WhiteVision

Typ žárovky: H4

Balení: 1 kus

12 V, 60/55 W

Styl



12342WHVB1



Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní Intenzivní bílý xenonový efekt

Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasů a o 60 % bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.

Maximální viditelnost, nádherný vzhled

- Prvotřídní zážitek z jízdy s intenzivním bílým xenonovým efektem
- Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem
- Bílý xenonový efekt pro špičkový vzhled
- O 60 % lepší vidění pro maximální zřetelnost

Maximálně bílé světlo pro větší kontrast

- Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu

Originální vybavení, 100% schválení pro silniční použití

- 100% schválení pro silniční použití, 100% intenzivní bílé světlo
- Nejlepší životnost ve své třídě pro delší potěšení z jízdy
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné
- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Přednosti

100% schválení pro silniční použití

Žárovky WhiteVision mají certifikaci ECE a jsou prvním intenzivním bílým světlem schváleným pro silniční použití. Poskytnou vám perfektní viditelnost, aniž byste ohrožovali bezpečnost oslněním automobilu před vámi.

Nádherný zážitek z jízdy

Výkon světlometů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonalé pro vylepšení vašich světlometů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlometem se skutečně bílým světlem.

Nejlepší životnost ve své třídě

Světlomety Philips WhiteVision (dostupné ve verzích H1, H3, H4, H7, T4W a W5W) jsou navrženy tak, aby vydržely. Nabízejí vám dlouhou a spolehlivou životnost až 450 hodin*. To je výrazně více než u konkurenčních nabídek. Výsledkem je menší počet výměn a větší hodnota z hlediska poměru cena/výkon. (*verze H4 a H7 testovány při standardním napětí 13,2 V)

Volba automobilových výrobců



Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal

standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Ostrý bílý paprsek

Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního bílého světla osvětlují světlomety Philips WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem, který okamžitě prosvítí tmou. Prvotřídní světlo pro prvotřídní zážitek z jízdy.

Větší kontrast, bezpečnější jízda

Maximálně bílé světlo s barevnou teplotou až 3 700 K znamená, že světlomety poskytují lepší odrazy od vodorovného dopravního značení a dopravních značek. Bělejší světlo vás v noci udrží v pohotovosti, takže si můžete vychutnat příjemnější zážitek z noční jízdy.

Vysoká kvalita, vysoká odolnost

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko brzkého selhání. Automobilové žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla UV umožňují větší tlak v žárovce, což vytváří silnější světlo a prodlužuje životnost.

Až o 60 % lepší vidění

Výstup světla zlepšený až o 60 % zvyšuje vaši viditelnost pro ostatní účastníky silničního provozu. Zlepšuje bezpečnost, protože jim poskytuje delší čas na reakci na potenciální nebezpečí na silnici.

Bílý xenonový efekt

Žárovky WhiteVision propůjčují automobilovým světlům prvotřídní vzhled špičkových automobilů.

Specifikace

Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Typ: H4

Řada: WhiteVision

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla,

Přídavná dálková světla

Označení: WhiteVision H4

Homologace ECE: Ano

Základna: P43t-38

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 60/55 W

Charakteristika světla

Lumeny: 1 000 ±15 %, 1 650 ±15 % lm

Teplota barev: až 3 700 K

Životnost

Životnost: Až 400 h

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12342WHVB1

Objednávací kód: 22103230

Údaje na obalu

EAN3: 8711500221049

EAN1: 8711500221032

Typ balení: B1

Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 1

Minimální objednávací množství (pro profesionály): 10

Výška: 12,9 cm

Šířka: 2,7 cm

Délka: 9,5 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 32,4 g

Čistá hmotnost na kus: 21 g

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,765 kg

Výška: 14,6 cm

Délka: 29,9 cm

Šířka: 20,1 cm

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Intenzivní bílý xenonový efekt

