

# PHILIPS

Žárovka do automobilového světlometu

WhiteVision

Typ žárovky: H4

Balení: 2+2 kusy

12 V, 60/55 W

Včetně pozičních žárovek w5w



12342WHVSM



## Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře Intenzivní bílý xenonový efekt

Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasů a o 60 % bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.

### Maximální viditelnost, nádherný vzhled

- Prvotřídní zážitek z jízdy s intenzivním bílým xenonovým efektem
- Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem
- Shoda barev pro bílý xenonový efekt pro špičkový vzhled
- O 60 % lepší vidění pro maximální zřetelnost

### Maximálně bílé světlo pro větší kontrast

- Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu

### Originální vybavení, 100% schválení pro silniční použití

- 100% schválení pro silniční použití, 100% intenzivní bílé světlo
- Nejlepší životnost ve své třídě pro delší potěšení z jízdy
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné
- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

# Přednosti

## Nádherný zážitek z jízdy

Výkon světlometů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonalé pro vylepšení vašich světlometů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlometem se skutečně bílým světlem.

## 100% schválení pro silniční použití

Žárovky WhiteVision mají certifikaci ECE a jsou prvním intenzivním bílým světlem schváleným pro silniční použití. Poskytnou vám perfektní viditelnost, aniž byste ohrožovali bezpečnost oslněním automobilu před vámi.

## Nejlepší životnost ve své třídě

Světlomety Philips WhiteVision (dostupné ve verzích H1, H3, H4, H7, T4W a W5W) jsou navrženy tak, aby vydržely. Nabízejí vám dlouhou a spolehlivou životnost až 450 hodin\*. To je výrazně více než u konkurenčních nabídek. Výsledkem je menší počet výměn a větší hodnota z hlediska poměru cena/výkon. (\*verze H4 a H7 testovány při standardním napětí 13,2 V)

## Volba automobilových výrobců



Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal

standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

## Ostrý bílý paprsek

Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního bílého světla osvětlují světlomety Philips WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem, který okamžitě prosvítí tmou. Prvotřídní světlo pro prvotřídní zážitek z jízdy.

## Větší kontrast, bezpečnější jízda

Maximálně bílé světlo s barevnou teplotou až 3 700 K znamená, že světlomety poskytují lepší odrazy od vodorovného dopravního značení a dopravních značek. Bělejší světlo vás v noci udrží v pohotovosti, takže si můžete vychutnat příjemnější zážitek z noční jízdy.

## Vysoká kvalita, vysoká odolnost

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko brzkého selhání. Automobilové žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla UV umožňují větší tlak v žárovce, což vytváří silnější světlo a prodlužuje životnost.

## Až o 60 % lepší vidění

Výstup světla zlepšený až o 60 % zvyšuje vaši viditelnost pro ostatní účastníky silničního provozu. Zlepšuje bezpečnost, protože jim poskytuje delší čas na reakci na potenciální nebezpečí na silnici.

## Bílý xenonový efekt

Světlomet WhiteVision se dodává se dvěma barevně odpovídajícími pozičními žárovkami w5w a dodá světlometům vašeho automobilu prvotřídní vzhled špičkových vozů.

# Specifikace

## Popis výrobku

**Technologie:** Halogenové

**Typ:** H4

**Řada:** WhiteVision

**Aplikace:** Dálková světla, Potkávácí světla

**Označení:** WhiteVision H4

**Homologace ECE:** Ano

**Základna:** P43t-38

## Elektrické vlastnosti

**Napětí:** 12 V

**Příkon:** 60/55 W

## Charakteristika světla

**Lumeny:** 1 650 ±15 % / 1 000 ±15 % lm

**Teplota barev:** až 3 700 K

## Životnost

**Životnost:** Až 400 h, Až 450 h

## Informace pro objednávání

**Zadání obj.:** 12342WHVSM

**Objednací kód:** 34028030

## Údaje na obalu

**EAN1:** 8727900340280

**EAN3:** 8727900340297

**Typ balení:** SM

## Informace na obalu výrobku

**Množství v balení:** 2

**Minimální objednávkové množství (pro profesionály):** 5

**Výška:** 12,8 cm

**Délka:** 11,0 cm

**Šířka:** 4,7 cm

## Informace na vnějším balení

**Hrubá hmotnost jednoho kusu:** 660 g

**Výška:** 13,6 cm

**Délka:** 29 cm

**Šířka:** 12 cm

## Marketingové specifikace

**Očekávané výhody:** Styl

**Nejdůležitější vlastnosti výrobku:** Intenzivní bílý xenonový efekt

