



Philips X-tremeVision  
koplamp auto

**Type lamp: H4**

Verpakking van 1  
12 V, 60/55W



12342XVB1

## Veiligheid boven alles

Verbeter uw zicht op de weg

Philips X-tremeVision-halogenekoplampen geven tot 100% beter zicht. De geavanceerde technologie achter X-tremeVision garandeert uitzonderlijk helder licht. De koplampen voldoen aan de ECE-verkeersveiligheidseisen.

### **100% meer licht voor maximaal zicht\***

- Verder zien en sneller reageren dankzij 100% meer zicht

### **Veiliger rijden dankzij beter zicht**

- Verbeterd rijcomfort en veiligheid

### **Volledig goedgekeurd helder licht voor op de weg**

- Voldoet aan de hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

### **Hoogwaardige en ultrabestendige koplamp**

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid
- Bekroonde autolampfabrikant
- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas.\*
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid^
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor alle functies

# PHILIPS

koplamp auto  
Type lamp: H4 Verpakking van 1, 12 V, 60/55W

## Kenmerken

### 100% meer zicht op de weg

Dankzij het unieke design biedt X-tremeVision uitzonderlijk helder licht op de weg

### Hoge kwaliteit en zichtbaarheid

X-tremeVision geeft u een snellere reactietijd, omdat u obstakels en verkeersborden eerder ziet. Verlichting is essentieel om ongevallen tijdens het rijden te voorkomen. Dit product voorkomt actief ongelukken, doordat u een beter algeheel zicht hebt en de weg beter wordt verlicht.

### ECE-goedkeuring

X-tremeVision voldoet volledig aan de ECE-eisen voor gebruik op de weg.

### Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot licht, dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor-/zij-/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

### Per paar vervangen



Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

### Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

### Aanbevolen autolampen



Onze lampen worden vaak aanbevolen door deskundigen op autogebied.

### Hoogwaardig kwartsglas




UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door betere regeling van de druk in de lamp met UV-kwartsglas een

12342XVB1

krachtigere lichtstraal gegenereerd. ^Toepassing verschilt per type lamp.

### Vochtbestendig



Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terecht komt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing. ^Toepassing verschilt per type lamp.

### UV-bestendig



De speciale anti-UV-coatingtechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen langer meegaan.

# Specificaties

## Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: B1
- EAN1: 8727900350388
- EAN3: 8727900350395

## Electrische kenmerken

- Voltage: 12 volt
- Wattage: 60/55 W

## Levensduur

- Levensduur: 450 uur

## Lichtkenmerken

- Lumen: 1650 lm

## Bestelinformatie

- Bestelnummer: 12342XVB1
- Bestelcode: 35038830

## Verpakkingsinformatie

- Brutoweight per stuk: 0,4 kg
- Hoogte: 14,2 cm
- Lengte: 25,5 cm
- Breedte: 14,1 cm

## Productbeschrijving

- Type: H4
- Toepassing: Hoge lichtstraal, Mistverlichting voor, Lage lichtstraal
- Aanduiding: H4 X-tremeVision
- ECE-goedkeuring
- Collectie: X-tremeVision
- Technologie: Halogeen
- Voet: P43t-38

## Verpakkingsinformatie

- Brutoweight per stuk: 40 g
- Hoogte: 13,5 cm
- Lengte: 10,6, 5 cm
- Nettogewicht per stuk: 21,5 g
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10
- Breedte: 9,5 cm

## Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Meer licht
- Productkenmerk: 100% meer zicht



Publicatiedatum  
2019-12-02

Versie: 8.0.1

12 NC: 9282 048 17103  
EAN: 87 27900 35038 8

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)