



Philips X-tremeVision  
Moto  
Motorkoplampen

Type lamp: H4  
Verpakking van 1  
12 V, 60/55W



12342XVBW

## Met een veilig gevoel op weg

Tot 100% meer zicht

Philips X-tremeVision Moto-lampen zijn voorzien van zeer geavanceerde technologie voor maximale prestaties en veiligheid, en bieden tot 100% meer zicht voor motorrijders die extra ver willen zien.

### Zeer geavanceerde technologie

- Philips wordt aanbevolen door grote motorfabrikanten.
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
- Uniek gloeidraadontwerp en een optimale vorm

### 100% meer zicht op de weg

- Tot wel 100% meer zicht op de weg
- Langere levensduur en betere duurzaamheid
- Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Maximale helderheid op de weg

# PHILIPS

## Kenmerken

### ECE-goedkeuring

Philips Automotive zet zich in om producten en services van de allerbeste kwaliteit te leveren aan de OEM-markt en vervangingsmarkt. Onze producten worden van hoogwaardige materialen vervaardigd en aan de strengste testen onderworpen om onze klanten optimale veiligheid en rijcomfort te garanderen. Onze gehele productie wordt nauwgezet getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.


### De keuze van fabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

### Uniek gloeidraadontwerp

Dankzij het verbeterde gloeidraadontwerp, het specifieke gasmengsel en de geoptimaliseerde vorm bieden Philips X-tremeVision Moto-koplampen unieke helderheid en duurzaamheid.

### 100% meer zicht op de weg



Dankzij een beter gloeidraadontwerp en het gebruik van unieke gassenstellingen produceren de X-tremeVision Moto-koplampen tot 100% meer zicht.

### Langere levensduur en betere duurzaamheid

"Philips X-tremeVision Moto-lampen zijn ontworpen met geavanceerde technologie die de levensduur en duurzaamheid verbetert. De lampen zijn gevuld met een uniek gas dat de slijtage van de gloeidraad afremt en de levensduur ervan verlengt."

### Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

### Maximale helderheid

De geavanceerde technologie achter de X-tremeVision Moto-lampen biedt samen met het unieke gloeidraadontwerp en de optimale vorm uitzonderlijke prestaties en helder, wit licht waar dit het meest nodig is.

## Specificaties

### Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: Blister
- EAN1: 8727900362299
- EAN3: 8727900362305

### Lichtkenmerken

- Lumen: 1650 ±15% bij 13,2 V

### Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Meer licht
- Productkenmerk: Tot 100% meer zicht

### Productbeschrijving

- Aanduiding: H4 X-tremeVision Moto
- Collectie: X-TremeVision Moto
- Technologie: Halogeen
- Voet: P43t-38
- Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal
- Type: H4

### Levensduur

- Levensduur: 300 uur

### Electrische kenmerken

- Voltage: 12 volt
- Wattage: 60/55 W

### Bestelinformatie

- Bestelcode: 36229930
- Bestelnummer: 12342XVBW

### Verpakkingsinformatie

- Brutowicht per stuk: 47,7 g
- Hoogte: 12,900 cm
- Lengte: 9,500 cm
- Nettogewicht per stuk: 23,5 g
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10
- Breedte: 4,860 cm

### Verpakkingsinformatie

- Brutowicht per stuk: 477 g
- Hoogte: 13 cm
- Lengte: 25,500 cm
- Breedte: 19 cm

