

PHILIPS

ヘッドランプ用バルブ

CrystalVision

バルブタイプ: H8

2 個入

12V、35W

12360CVS2



あなたの走りにスタイルを 明るいホワイト光

フィリップス CrystalVision ハロゲンヘッドランプは、色温度 4300K のクリアな白色光と明るさのベストバランスです。青色コーティングと先端のシルバー仕上げで、よりスタイリッシュに。

明るさと白さのベストバランス


- ・ヘッドライトに白さと明るさをもたらすバルブ

高品質で耐久性の高いヘッドランプ

- ・フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。
- ・安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう
- ・装着箇所に合わせ、多種多様な製品ラインナップ
- ・高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- ・防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明
- ・紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明

特長

4300Kのクリアな白色光



フィリップス CrystalVision ヘッドランプは、白さと明るさをヘッドライトに求めるドライバーに最適です。クリスタルビジョンシリーズは先端のシルバーコーティングはスタイリッシュでありながら、ブルーコーティングがもたらす 4300K のクリアな白色光は視認性を高めてくれます。

高品質のクォーツ（石英）ガラス

UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。*石英ガラス採用は H1、H4、H7、H8、H11

防湿性

熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

UV カット



有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

様々なバルブタイプ



どのランプに装着するバルブをお探ですか？フィリップスはハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。

左右セットで交換



ヘッドライト左右の明るさを均等にするために、一組単位で交換することを強くお勧めします

自動車メーカーの選択

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

仕様

製品仕様

光源: ハロゲン
アプリケーション: フロントフォグランプ
名称: H8 CrystalVision
ECE 認証: 未取得
シリーズ名: CrystalVision
ベース: PGJ19-1
ECE マーク: -
バルブタイプ: H8

電源仕様

対応電圧: 12 V
ワット数: 35 W

製品寿命

寿命: 400 時間

光束

色温度: 4300 K
ルーメン: 600 ±10%
色温度: 4300 K

パッケージデータ

JANCODE: 8727900372847
EAN3: 8727900360141
パッケージ種類: S2J

注文情報

品番: H8-2
注文コード: 36013430

梱包製品情報

発注単位/ MOQ (最低発注数量): 20

