




Philips DiamondVision  
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H8  
ภายในบรรจุ: 2 หลอด  
12 V, 35 W



12360DVS2

## ขับได้อย่างมีสไตล์

ไฟสีขาวสูงสุด 5000K

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision

เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาว 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

### ไฟสีขาวอันทันสมัยเพื่อความโดดเด่น

- ความโฉบเฉี่ยวหรูหราสำหรับไฟหน้าของคุณ

### ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง^
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง^
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน
- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

**PHILIPS**

หลอดไฟหน้า  
ประเภทของหลอดไฟ: H8 ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 12 V, 35 W

# ไฮโลสต์

## เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

## ไฟสีขาว 5000K เพื่อความมีสไตล์

หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรูปถ่ายลักษณะสีขาวคมชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้ออกสิทธิบัตรของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อและมีสไตล์

## ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

## ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ: ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรก



วันที่ออก 2018-09-27

เวอร์ชัน: 9.0.1

12 NC: 8670 001 19166

ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ  
ไฟระบุด้านหลังไฟจอด ไฟภายใน

## แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสียหายต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใส่หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงสีส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด  
^การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

## ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใส่หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้: เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขารุดอยู่  
^การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

## ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Philips Lighting Holding B.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

12360DVS2

# รายละเอียดเฉพาะ

## ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟสีขาวสูงสุด
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 5000K

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- การใช้งาน: ไฟตัดหมอกด้านหน้า
- รุ่น: PGJ19-1
- ชีว: หลอดไฟ DiamondVision
- การรับรองจาก ECE: ไม่มี
- เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
- การกำหนด: H8 DiamondVision
- ประเภท: H8

## คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 35 วัตต์

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 500 ±10% lm
- การปรับอุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 5000 K

## อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 400 h

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 12360DVS2
- รหัสสารสั่งซื้อ: 36015830

## ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2J
- EAN1: 8727900360158
- EAN3: 8727900360165

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 126.5 g.
- ความสูง: 10.9 ซม.
- ความยาว: 10.9 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 22 g.
- จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ: 20
- ความกว้าง: 5.3 ซม.

## ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความสูง: 12.6 ซม.
- ความยาว: 27.6 ซม.
- ความกว้าง: 22.8 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 2.53 กก.

\* การใช้ใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ