



飛利浦 DiamondVision
頭燈燈泡

燈具類型：H8
2入裝
12 V，35 W



12360DVS2

駕馭屬於您的時尚

5000K 極致白光

飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。

時尚白光，卓然出眾

- 酷炫優雅的車燈

高品質超耐用頭燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成 ^
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳 ^
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 各式 12V 燈具系列，提供各種功能
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

PHILIPS

頭燈燈泡
燈具類型：H8 2 入裝，12 V，35 W

焦點

成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

5000K 時尚白光

飛利浦 DiamondVision Vision 車頭燈泡為尋找銳利白光車燈的駕駛提供了絕佳的選擇。飛利浦專利塗層技術讓 DiamondVision 散發出具有優異能見度與時尚感的真正白光。

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、

煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置 / 停車燈、車內燈

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^ 應用依燈泡類型而異。

抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650° c，玻璃表面溫度 800° c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^ 應用依燈泡類型而異

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

12360DVS2

規格

行銷規格

- 期望效果：極致白光
- 產品特色：5000K

產品說明

- 技術：鹵素
- 應用：前霧燈
- 機座：PGJ19-1
- 範圍：DiamondVision
- 符合 ECE：否
- 標示 ECE：n/a
- 型號：H8 DiamondVision
- 類型：H8

電力特性

- 電壓：12 V
- 瓦數：35 W

照明特性

- 流明：500 ± 10% lm
- 色溫：高達 5000 K

使用壽命

- 使用壽命：400 小時

訂購資訊

- 訂購條目：12360DVS2
- 訂購代碼：36015830

包裝資料

- 包裝類型：S2J
- EAN1: 8727900360158
- EAN3: 8727900360165

包裝產品資訊

- 每件總重：126.5 g
- 高度：10.9 cm
- 長度：10.9 cm
- 每件淨重：22 g
- 包裝數量 / MOQ: 20
- 寬度：5.3 cm

外包裝資訊

- 高度：12.6 cm
- 長度：27.6 cm
- 寬度：22.8 cm
- 每件總重：2.53 kg



發行日期 2018-09-27

版本：9.0.1

12 NC: 8670 001 19166

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 應用依燈泡類型而異