




Philips DiamondVision  
Bóng đèn pha

**Loại đèn: H8**  
Hộp gồm 2 bóng đèn  
12 V, 35 W



12360DVS2

## Lái xe phong cách

Ánh sáng trắng tối ưu 5000 K

Đèn pha halogen Philips DiamondVision nâng cao phong cách tối ưu cho xe của bạn với ánh sáng trắng 5000 K. Với lớp phủ màu xanh được thiết kế đặc biệt, DiamondVision giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

### Ánh sáng trắng kiểu cách nổi bật

- Thiết kế tươi mới, trang nhã cho đèn pha của bạn

### Đèn pha chất lượng cao và chống chịu cực tốt

- Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao^
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao^
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao
- Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng
- Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn
- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.

# PHILIPS

Bóng đèn pha  
Loại đèn: H8 Hộp gồm 2 bóng đèn, 12 V, 35 W

## Những nét chính

### Thay theo cặp



Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

### Ánh sáng trắng 5000 K thêm phong cách

Đèn pha Philips DiamondVision Vision là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người lái xe muốn có diện mạo trắng, sắc nét cho đèn pha của họ. Nhờ có công nghệ phủ được cấp bằng sáng chế của Philips, DiamondVision cung cấp ánh sáng trắng đích thực cho tầm nhìn và phong cách tối đa.

### Lựa chọn của nhà sản xuất xe hơi

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

### Được thiết kế cho nhiều phương thức sử dụng



Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Philips Automotive cung cấp tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh,

đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất

### Thủy tinh thạch anh chất lượng cao



Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650° C và thủy tinh ở 800° C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn.

### Chống ẩm

Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn

### Chống tia UV



Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha

12360DVS2

## Các thông số

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Ánh sáng trắng tối ưu
- Điểm vượt trội sản phẩm: 5000 K

### Mô tả sản phẩm

- Công nghệ: Halogen
- Ứng dụng: Đèn sương mù phía trước
- Chân cắm: PGJ19-1
- Dây sản phẩm: DiamondVision
- Xác thực ECE: Số
- Đầu ECE: Không áp dụng
- Chủng loại và màu sắc: H8 DiamondVision
- Loại bóng: H8

### Đặc tính điện tử

- Điện áp: 12 V
- Công suất: 35 W

### Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 500 ±10% lm
- Nhiệt độ màu: lên đến 5000 K

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 400 giờ

### Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 12360DVS2
- Mã đặt hàng: 36015830

### Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: S2J
- EAN1: 8727900360158
- EAN3: 8727900360165

### Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 126.5 g
- Chiều cao: 10,9 cm
- Chiều dài: 10,9 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 22 g
- Số lượng gói / MOQ: 20
- Chiều rộng: 5,3 cm

### Thông tin bao bì ngoài

- Chiều cao: 12,6 cm
- Chiều dài: 27,6 cm
- Chiều rộng: 22,8 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 2.53 kg



Ngày phát hành  
2018-09-27

Phiên bản: 9.0.1

12 NC: 8670 001 19166

© 2018 Tập đoàn Philips Lighting Holding B.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Philips Lighting Holding B.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn