



飛利浦 WhiteVision
頭燈

燈具類型：H8
2 入裝
12 V, 35 W



12360WHVS2

享受前所未有的安全性

強力氙氣白光效果

飛利浦璀璨之光系列燈具為您的車頭燈配備強力氙氣白光 (4300K)，讓您在夜間享受優質的行車體驗。能見度最多提高 60%，完美結合時尚及安全性。

極致能見度與優越出眾的外觀

- 強力氙氣白光效果讓您享受優質行車體驗

為愛車配備 4300K 時尚白光

- 強力白光的清晰光束

加強亮度，兼顧時尚風格及安全性

- 能見度最高可達 60%，提供最佳清晰度

道路能見度提高 100%

- 100% 符合道路行車法令規定，100% 強力白光
- 高度耐用的飛利浦車燈
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌

PHILIPS

頭燈

燈具類型：H8 2 入裝，12 V，35 W

規格

產品說明

- 科技：鹵素
- 類型：H8
- 系列：璀璨之光系列
- 應用：遠光燈，近光燈，額外遠光燈，前霧燈
- 型號：H8 璀璨之光系列
- 符合 ECE
- 燈座：PGJ19-2

電力特性

- 電壓：12 V
- 瓦數：35 W

照明特性

- 色溫：達 4300 K K

訂購資訊

- 訂購條目：12360WHVS2

包裝資料

- 包裝類型：S2A

行銷規格

- 期望效果：風格
- 產品特色：4300K, 強力氙氣白光效果

12360WHVS2

焦點

4300K 的行事體驗



飛利浦璀璨之光系列頭燈最適合想要兼顧時尚與安全的駕駛。本系列產品的色溫接近氙氣頭燈，配備時髦有型的白色護蓋，可提供更加明亮的行車燈光，讓您的頭燈極致升級。飛利浦專利第三代塗層技術是不斷進化的精心傑作，使璀璨之光系列成為首度散發真正白光的頭燈。

清晰明澈的白光光束

飛利浦璀璨之光系列頭燈能產生 4,300K* 白光 (亦即燈光較標準燈具顯著增白)，利用清晰白光光束照亮前方道路，立刻驅散黑暗，憑藉此等優異光束創造頂級行車體驗。

道路能見度最高可達 60%

能見度最高可達 60%* 的更長光束，讓您能夠加倍清楚地看見其他道路使用者，進而擁有更多時間因應前方道路的潛在危險，大幅提升安全性。

100% 符合道路行車法令規定



璀璨之光系列通過 ECE 認證，可散發全球首度符合道路行車法令規定的強力白光，不僅提供優異的高能見度，又不會對前方車輛造成刺眼影響，安全不打折扣。

高品質，超耐用

具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈提早故障的風險。飛利浦抗紫外線石英玻璃車燈能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出更強力的光線，同時提供更長久的使用壽命。

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。



發行日期 2017-03-21

版本：4.0.1

12 NC: 8670 001 37902

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 與標準鹵素燈比較
** 應用依燈泡類型而異