



Philips Standard
žárovka do
automobilového
světloometu

Typ žárovky: H9

Balení: 1 kus
12 V, 65 W

12361C1



Pocit bezpečí, bezpečná jízda

Standardní žárovky Philips

Naše signální žárovky používají hlavní výrobci automobilů. Nabízejí nejlepší kvalitu ve své třídě a za výhodnou cenu.

Výrobce originálního vybavení

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Široká řada 12V žárovek

- Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli aplikace

Úroveň kvality podle norem ECE

- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Párová výměna

- Vyměňte oba světlometry najednou, zvýšíte bezpečnost

PHILIPS

žárovka do automobilového světlometu
Typ žárovky: H9 Balení: 1 kus, 12 V, 65 W

Specifikace

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 65 W

Údaje na obalu

- EAN1: 8711500475848
- EAN3: 8727900371000
- Typ balení: C1

Popis výrobku

- Aplikace: Potkávací světla, Přední mlhová
- Homologace ECE: Ano
- Řada: Standardní
- Technologie: Halogenové
- Typ: H9
- Označení: 12361C1
- Základna: PGJ19-5

Informace na vnějším balení

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,359 kg
- Výška: 4,7 cm
- Délka: 19,8 cm
- Šířka: 18,7 cm

Informace na obalu výrobku

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 28,9 g
- Výška: 3,8 cm
- Délka: 4,5 cm
- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 10
- Čistá hmotnost na kus: 22 g
- Množství v balení: 1
- Šířka: 9 cm

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 12361C1
- Objednávací kód: 47584830

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Standardní
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Standardní žárovky Philips

Životnost

- Životnost: až 600 h

Charakteristika světla

- Teplota barev: 3 400 K
- Lumeny: 3000 lm

12361C1

Přednosti

Volba automobilových výrobců



Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Homologace ECE

Klademe si za cíl stále vyrábět ty nejlepší automobilové výrobky společnosti Philips a poskytovat ty nejlepší služby na trhu poprodějných služeb. Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle těch nejnáročnějších specifikací, které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000).

Určeno pro více použití

Kterou 12V žárovku použít v různých aplikacích? Nabídka společnosti Philips Automotive obsahuje všechny specifické funkce automobilu: osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla, dálková světla, osvětlení odkládací přihrádky, interiérová světla, přední parkovací světla.

Párová výměna

Důrazně se doporučuje výměna v páru, aby byl světelný výkon symetrický.



Datum vydání 2019-07-11

Verze: 5.0.1

12 NC: 8670 001 40628

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com