

# PHILIPS

## 頭燈燈泡

### DiamondVision

燈具類型：H11

2 入裝

12 V，55 W

風格



12362DVS2



## 駕馭屬於您的時尚

### 高達 5000K 極致白光

飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出高達 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。

#### 時尚白光，卓然出眾

- 酷炫優雅的車燈

#### 高品質超耐用頭燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成<sup>^</sup>
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳<sup>^</sup>
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 各式 12V 燈具系列，提供各種功能
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

# 焦點

# 規格

## 成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

## 5000K 時尚白光

飛利浦 DiamondVision Vision 車頭燈泡為尋找銳利白光車燈的駕駛提供了絕佳的選擇。飛利浦專利塗層技術讓 DiamondVision 散發出具有優異能見度與時尚感的真正白光。

## 車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

## 多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

## 高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈（燈絲 2650°C，玻璃 800°C）能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。<sup>^</sup>應用依燈泡類型而異。

## 抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的燈泡（燈絲溫度 2650°C，玻璃表面溫度 800°C）可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。<sup>^</sup>應用依燈泡類型而異

## 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

## 行銷規格

期望效果: 風格  
產品特色: 5000K

## 產品說明

技術: 鹵素  
應用: 前霧燈  
機座: PGJ19-2  
範圍: DiamondVision  
符合 ECE: 否  
標示 ECE: n/a  
型號: H11 DiamondVision  
類型: H11

## 電力特性

電壓: 12 V  
瓦數: 55 W

## 照明特性

流明: 700 ±10% lm  
色溫: 高達 5000 K

## 使用壽命

使用壽命: 400 小時

## 訂購資訊

訂購條目: 12362DVS2  
訂購代碼: 36017230

## 包裝資料

包裝類型: S2J  
EAN1: 8727900360172  
EAN3: 8727900360189

## 包裝產品資訊

每件總重: 126.5 g  
高度: 10.9 cm  
長度: 10.9 cm  
每件淨重: 22 g  
包裝數量 / MOQ: 20  
寬度: 5.3 cm

## 外包裝資訊

高度: 12.6 cm  
長度: 27.6 cm  
寬度: 22.8 cm  
每件總重: 2.53 kg

