

# PHILIPS

Konwencjonalna żarówka  
wewnętrzna i sygnalizacyjna


Vision

Rodzaj źródła światła: P25

Liczba sztuk w opakowaniu: 10

12 V, 18 W

12445CP



## Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

### Żarówki sygnalizacyjne firmy Philips

Nasze żarówki sygnalizacyjne są wybierane przez największych producentów samochodów. Zapewniają one najwyższą jakość w swojej klasie i są dostępne w konkurencyjnej cenie.

#### **Producent oryginalnego wyposażenia**

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
- Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE


## Zalety

### Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

### Zaprojektowane do wielokrotnego użytku



Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów

oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

### Homologacja ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

## Dane techniczne

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Moc: 18 W

### Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 250 h

### Właściwości światła

Lumeny: 305 lm

### Dane opakowania

EAN3: 8727900391602

EAN1: 8711500484406

Rodzaj opakowania: CP

### Opis produktu

Zastosowanie: Tylne światła przeciwmgielne, Światła cofania, Światła stop

Podstawa: BA15s

Oznaczenie: Stop P25

Homologacja ECE: NIE

Seria: Standard

Technologia: Konwencjonalne

Typ: Stop P25

### Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 2,3 kg

Wysokość: 17,5 cm

Długość: 27,8 cm

Szerokość: 26,1 cm

### Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 1

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 50

Waga brutto na sztukę: 11,5 g

Wysokość: 6,2 cm

Długość: 2,6 cm

Waga netto na sztukę: 8,4 g

Szerokość: 3,08 cm

### Informacje dotyczące zamówień

Kod zamówienia: 48440628

Numer zamówieniowy: 12445CP

### Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Standard

