

PHILIPS

Стандартные лампы для
салона и сигнальные лампы

Vision

Тип лампы: P25

В упаковке: 10

12 В, 18 Вт

12445CP



Безопасность и уверенность на дороге Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей.
Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

Основные особенности

Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Многokrратное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Характеристики

Электрические характеристики

напряжение: 12 В
мощность в ваттах: 18 Вт

Срок службы:
Срок службы: До 250 ч

Световые характеристики

Люмен: 305 лм

Информация об упаковке

EAN3: 8727900391602
EAN1: 8711500484406
Тип упаковки: CP

Описание продукта

Применение: Задний противотуманный фонарь, Фонарь заднего хода, Стоп-сигнал
Цоколь: BA15s
Обозначение: Стоп-сигнал P25
Соответствие нормам ECE: НЕТ
Линейка продукции: Стандартная лампа
Технология:
Обычная лампа
Тип: Стоп-сигнал P25

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 2,3 кг
Высота: 17,5 см
Длина: 27,8 см
Ширина: 26,1 см

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок: 1
МОQ (для профессионалов): 50
Вес брутто одного изделия: 11,5 г
Высота: 6,2 см
Длина: 2,6 см
Вес нетто одного изделия: 8,4 г
Ширина: 3,08 см

Информация для заказа

Код для заказа: 48440628
Регистрация заказа: 12445CP

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Стандартная лампа

