

# PHILIPS

Lampadina per interni  
e di segnalazione

Vision

Tipo di lampadina: PR21/5W

Confezione da: 10

12 V, 21/5 W

12495CP



## Sentiti al sicuro, guida con sicurezza Lampadine di segnalazione Philips

Le nostre lampadine di segnalazione sono scelte dalle principali case automobilistiche. Offrono la migliore qualità a un prezzo competitivo.

### **Produttore di equipaggiamento di primo impianto**

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche
- Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni
- Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

## In evidenza

### La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

### Ideata per più usi



Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante,

anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

### Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

## Specifiche

### Caratteristiche elettriche

**Voltaggio:** 12 V

**Potenza effettiva (W):** 5, 21 W

### Durata

**Durata:** Fino a 1000 ore

### Caratteristiche luce

**Lumen:** 105 lm

### Dati confezione

**EAN3:** 8727900391572

**EAN1:** 8711500488732

**Tipo di confezione:** CP

### Descrizione del prodotto

**Applicazione:** Fendinebbia posteriore, Luci stop, Luce posteriore

**Base:** BAW15d

**Nome:** PR21/5W

**Omologazione ECE:** S1

**Gamma:** Standard

**Tecnologia:** Convenzionale

**Tipo:** PR21/5W

### Informazioni sull'imballaggio esterno

**Peso lordo per pezzo:** 2,6 kg

**Altezza:** 17,5 cm

**Lunghezza:** 27,8 cm

**Larghezza:** 26,1 cm

### Informazioni prodotto confezionato

**Quantità confezione:** 1

**Ordine minimo (per i professionisti):** 50

**Peso lordo per pezzo:** 13 g

**Altezza:** 6,2 cm

**Lunghezza:** 2,6 cm

**Peso netto al pezzo:** 9,01 g

**Larghezza:** 3,08 cm

### Informazioni per effettuare un ordine

**Codice per l'ordine:** 48873228

**Codice:** 12495CP

### Specifiche di marketing

**Benefici attesi:** Standard

