

# PHILIPS

Konwencjonalna żarówka  
wewnętrzna i sygnalizacyjna

Vision

Rodzaj źródła światła: PR21/5W

Liczba sztuk w opakowaniu: 10

12 V, 21/5 W

12495CP



## Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

### Żarówki sygnalizacyjne firmy Philips

Nasze żarówki sygnalizacyjne są wybierane przez największych producentów samochodów. Zapewniają one najwyższą jakość w swojej klasie i są dostępne w konkurencyjnej cenie.

#### **Producent oryginalnego wyposażenia**

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
- Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

## Zalety

### Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

### Zaprojektowane do wielokrotnego użytku



Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów

oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

### Homologacja ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

## Dane techniczne

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Moc: 5, 21 W

### Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 1000 h

### Właściwości światła

Lumeny: 105 lm

### Dane opakowania

EAN3: 8727900391572

EAN1: 8711500488732

Rodzaj opakowania: CP

### Opis produktu

Zastosowanie: Tylne światła przeciwmgielne, Światła stop, Oświetlenie tylne

Podstawa: BAW15d

Oznaczenie: PR21/5W

Homologacja ECE

Seria: Standard

Technologia: Konwencjonalne

Typ: PR21/5W

### Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 2,6 kg

Wysokość: 17,5 cm

Długość: 27,8 cm

Szerokość: 26,1 cm

### Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 1

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 50

Waga brutto na sztukę: 13 g

Wysokość: 6,2 cm

Długość: 2,6 cm

Waga netto na sztukę: 9,01 g

Szerokość: 3,08 cm

### Informacje dotyczące zamówień

Kod zamówienia: 48873228

Numer zamówieniowy: 12495CP

### Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Standard

