



Philips SilverVision

Tipo de lâmpada: PY21W

12 V
21 W, Embalagem com: 1
Mais estilo

12496SVB2



BAU15s

Indicador com revestimento em prata

As lâmpadas de sinalização SilverVision foram desenvolvidas para o motorista que deseja personalizar o veículo. Com o SilverVision, o motorista desfruta do efeito completo do Chrome nos indicadores dianteiro e traseiro.

Efeito Chrome:

- Lâmpadas indicadoras com revestimento em prata

Fabricante de peças originais

- A Philips é a preferida das principais montadoras
- Altere as duas lâmpadas de sinalização de uma só vez para ter o máximo de efeito
- Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as aplicações
- Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

PHILIPS

Lâmpada convencional interna e de sinalização
Tipo de lâmpada: PY21W 12 V, 21 W, Embalagem com: 1, Mais estilo

Especificações

Características elétricas

- Voltagem: 12 volt
- Potência em watts: 21 W

Durabilidade

- Vida útil: 500h

Características da luz

- Lumens: 280 lm

Informações da embalagem

- EAN3: 8711500311191
- EAN1: 8711500311177
- Tipo da embalagem: B2

Descrição do produto

- Aplicação: Luz de seta, Indicador posterior
- Base: BAU15s
- Designação: PY21W SilverVision
- Homologação ECE
- Linha: SilverVision
- Tecnologia: Convencional
- Inserir: PY21W

Informações na embalagem externa

- Peso bruto por peça: 0,306 kg
- Altura: 13 cm
- Largura: 13,5 cm

Informações sobre o produto fornecido

- Quantidade no pacote: 2
- Quantidade mínima (para profissionais): 20
- Peso bruto por peça: 15,3 g
- Altura: 12,9 cm
- Comprimento: 6,7 cm
- Peso líquido por peça: 8 g
- Largura: 2,7 cm

Informações do pedido

- Código do pedido: 31117730
- Entrada do pedido: 12496SVB2

Especificações de marketing

- Benefícios esperados: Estilo

12496SVB2

Destaques

Escolhido pelas montadoras



Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. Atualmente, um a cada dois carros na Europa e um a cada três em todo o mundo é equipado com lâmpadas Philips.

Altere em pares

É altamente recomendado alterar as lâmpadas de sinalização por pares para efeito simétrico.

Projetado para vários usos



Qual lâmpada de 12V usar e para qual aplicação? A oferta automotiva da Philips pode ser usada nas seguintes aplicações: dianteiras e traseiras.

Homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.

Indicador com revestimento em prata

Quando desligadas, as lâmpadas Philips SilverVision evitam que ocorra o efeito antiestético laranja óptico graças ao exclusivo revestimento cromado. Quando ligadas, emitem luz laranja homologada.



Data de emissão
2018-08-21

Versão: 6.0.1

12 NC: 9246 282 17119
EAN: 87 11500 31117 7

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Philips Lighting Holding B.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com