

PHILIPS

Standard-Signal- und
-Innenbeleuchtung

SilverVision

Lampentyp: PY21W

Packung mit: 2

12 V, 21 W

Mehr Stil

12496SVB2



Style für die Straße

Blinker in silberbeschichtetem Design

SilverVision Signallampen sind auf Fahrer ausgerichtet, die Ihr Fahrzeug gerne individuell gestalten möchten. Mit SilverVision können sich Fahrer am Chrom-Effekt der vorderen und hinteren Blinker erfreuen.

Chrom-Effekt

- Blinkerleuchten mit Silberbeschichtung

Hersteller von Original-Zubehör

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.
- Wechseln Sie beide Signallampen auf einmal für eine maximale Wirkung
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Anwendungen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Besonderheiten

Vom Automobilhersteller empfohlen



Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Paarweise austauschen

Wir empfehlen dringend, Ihre Lampen paarweise zu wechseln, um eine symmetrische Lichtleistung zu erzielen.

Für die Mehrfachverwendung ausgelegt



Welche 12-V-Lampe für welche Anwendung? Das Angebot von Philips Automotive umfasst folgende Anwendungen: Blinker vorne und hinten.

ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Blinker in silberbeschichtetem Design

Wenn ausgeschaltet, verhindern Philips SilverVision Lampen dank der einzigartigen Chrombeschichtung unschöne orangefarbene optische Effekte. Wenn eingeschaltet, strahlen sie in einem orangefarbenen, homologierten Licht.

Daten

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 12 V
Wattleistung: 21 W

Lebensdauer

Lebensdauer: 500 Std.

Lichteigenschaften

Lumen: 280 lm

Verpackungsdaten

EAN3: 8711500311191
EAN1: 8711500311177
Verpackungsart: B2

Produktbeschreibung

Anwendung: Blinker vorne, Blinker hinten
Sockel: BAU15s
Bezeichnung: PY21W SilverVision
ECE-Homologierung
Bereich: SilverVision
Technologie: Konventionell
Typ: PY21W

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 0,306 kg
Höhe: 13 cm
Breite: 13,5 cm

Produktinformationen

Packungsmenge: 2
Mindestbestellmenge (für Profis): 20
Bruttogewicht pro Stück: 15,3 g
Höhe: 12,9 cm
Länge: 6,7 cm
Nettogewicht pro Stück: 8 g
Breite: 2,7 cm

Bestellinformationen

Bestellcode: 31117730
Bestelleingabe: 12496SVB2

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Style

