



Philips SilverVision

Tipo bombilla: PY21W

Pack de: 2
12 V, 21 W

12496SVB2



Conduce con estilo

Indicador con diseño bañado en plata

Las lámparas de señalización SilverVision se diseñaron para aquellos conductores que buscan personalizar sus vehículos. Gracias a SilverVision, los conductores disfrutarán de un completo efecto cromado en los indicadores delanteros y traseros.

Efecto cromado

- Indicadores con diseño bañado en plata

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Cambia ambas lámparas de señalización de una vez para obtener el máximo efecto
- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Respetamos los estándares de calidad de la homologación ECE

PHILIPS

Señalización e interior convencional
Tipo bombilla: PY21W Pack de: 2, 12 V, 21 W

Especificaciones

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Vataje: 21 W

Duración

- Duración: Hasta 500 h

Características de la luz

- Lúmenes: 280 lm

Datos del empaque

- EAN3: 8711500311191
- EAN1: 8711500311177
- Tipo de empaque: B2

Descripción del producto

- Aplicación: Intermitente delantero, Intermitente trasero
- Base: BAU15s
- Denominación: PY21W SilverVision
- Homologación ECE: Sí
- Gama: SilverVision
- Tecnología: Convencional
- Tipo: PY21W

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,306 kg
- Altura: 13 cm
- Anchura: 13,5 cm

Información del producto embalado

- Cantidad por paquete: 2
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 20
- Peso bruto por unidad: 15,3 g
- Altura: 12,9 cm
- Longitud: 6,7 cm
- Peso neto por unidad: 8 g
- Anchura: 2,7 cm

Información de solicitud

- Código de solicitud: 31117730
- Entrada de solicitud: 12496SVB2

Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Estilo

12496SVB2

Destacados

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Cambio de par en par

Le recomendamos encarecidamente cambiar las bombillas de señalización de dos en dos para obtener un efecto simétrico.

Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la aplicación de cada bombilla de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye las siguientes aplicaciones: indicadores delanteros y traseros.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Indicador con diseño bañado en plata

Cuando están apagadas, las bombillas Philips SilverVision evitan el efecto naranja antiestético de la óptica gracias a su exclusivo revestimiento de cromo. Cuando se encienden, emiten una luz naranja homologada.



Fecha de emisión
2018-09-07

Versión: 6.0.1

12 NC: 9246 282 17119
EAN: 87 11500 31117 7

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com